

# Спецификация на продукт

Спецификации



## Квадратна сигнална лампа Ø16 - IP65 - оранжев - вграден LED 24VDC поляризиран

XB6ECV8BP

⚠ Преустановен

⚠ Преустановяване на продажбата от: 12.01.2022 г.

⚠ Преустановяване на поддръжката от: 24.05.2022 г.

### Основни

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Гама На Продукта                       | Harmony XB6E                |
| Тип Продукт Или Компонент              | Еднокорпусна сигнална лампа |
| Съкратено Наименование На Устройството | XB6E                        |
| Материал За Основата                   | Пластмаса                   |
| Диаметър На Монтаж                     | 16 mm                       |
| Минимално Доставно Количество          | 5                           |
| Форма На Сигнализираща Глава           | Square                      |
| Капачка Или Цвят На Бленда             | Оранжево                    |
| Източник На Светлина                   | Integral LED                |
| Захранване На Сетлинния Източник       | Директно                    |
| [Us] Номинално Захранващо Напрежение   | 24 V DC polarised           |

### Допълнителни устройства

|                                           |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нето Тегло На Продукта                    | 0,006 kg                                                                                                                                  |
| Категория На Защита                       | II в съответствие с IEC 60536                                                                                                             |
| Работно Положение                         | Всяка позиция                                                                                                                             |
| Маркировка                                | CE                                                                                                                                        |
| Свързване - Клеморед                      | Insulated faston, размер на връзката: 2.8 x 0.5 mm<br>Solder terminalКапацитет на накрайници: <= 0.75 mm² AWG 19<br>Fast connector socket |
| Затягащ Момент                            | 0,6...1 N.m                                                                                                                               |
| [Ue] Изолационно Напрежение               | 250 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с IEC 60947-1                                                                                 |
| [Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение | 2,5 kVв съответствие с IEC 60947-1                                                                                                        |
| Тип Сигнализация                          | Стабилно                                                                                                                                  |
| Консумация На Ток                         | 10 mA                                                                                                                                     |
| Експлоатационен Живот                     | 30000 h                                                                                                                                   |

### Околна среда

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Температура На Околната Среда За Съхранени | -40...70 °C |
| Температура На Околния Въздух При Работа   | -10...55 °C |

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

|                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степен На Защита Ip     | IP65 в съответствие с IEC 60529                                                                        |
| Стандарти               | UL 508<br>JIS C 852<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1 |
| Продуктови Сертификати  | CCC<br>cURus                                                                                           |
| Устойчивост На Вибрации | 1 mm e= 10...55 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6                                                      |
| Устойчивост На Удар     | 10 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27            |

## Опаковъчни единици

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 2,8 cm  |
| Package 1 Width              | 7,2 cm  |
| Package 1 Length             | 18,7 cm |
| Package 1 Weight             | 10,0 g  |
| Unit Type Of Package 2       | BAG     |
| Number Of Units In Package 2 | 5       |
| Package 2 Height             | 2,8 cm  |
| Package 2 Width              | 7,2 cm  |
| Package 2 Length             | 18,7 cm |
| Package 2 Weight             | 50,0 g  |
| Unit Type Of Package 3       | S01     |
| Number Of Units In Package 3 | 50      |
| Package 3 Height             | 15,0 cm |
| Package 3 Width              | 15,0 cm |
| Package 3 Length             | 40,0 cm |
| Package 3 Weight             | 725,0 g |

## Гаранции по договора

|          |           |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|

Устойчиво развитие



Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO<sub>2</sub> продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност    RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓

Reach Не Е Включен В Svhc

✓

Без Живак

✓

Информация За Освобождаване От [Да](#) Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Оповестяване За Опазване На Околната Среда [Екологичен профил на продукт](#)

**Weee**

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Профил На Циркулярност

[Информация за излизане от употреба](#)