

Спецификация на продукт

Спецификации



Правоъгълен черен превключвател Ø16-изпъкнала дръжка 3 позиции-2C/O

XB6EDD232P

⚠️ Преустановен

⚠️ Преустановяване на продажбата от: 12.01.2022 г.

⚠️ Преустановяване на поддръжката от: 24.05.2022 г.

Основни

Гама На Продукта	Harmony XB6E
Тип Продукт Или Компонент	Еднокорпусен превключвател
Съкратено Наименование На Устройството	XB6E
Материал За Основата	Пластмаса
Диаметър На Монтаж	16 mm
Минимилано Доставно Количество	5
Форма На Сигнализираща Глава	Rectangular
Вид Оператор	останете на място
Профил На Оператора	Черен Стандартна дръжка
Информация За Позицията	3 позиции
Тип И Състав На Контактите	2 C/O
Рсавота На Контактa	Действие за прилепване
Свързване - Клеморед	Insulated faston, размер на връзката: 2.8 x 0.5 mm Solder terminalКапацитет на накрайници: <= 0.75 mm² AWG 19 Fast connector socket
Материал На Контактите	Gold-flashed silver

Допълнителни устройства

Нето Тегло На Продукта	0,01 kg
Категория На Защита	II в съответствие с IEC 60536
Маркировка	CE
Механична Издръжливост	250000 cycles
Затягащ Момент	0,6...1 N.m
Съпротивление На Контактa	50 mOhm в 1/6 V
Защита От Късо Съединение	2 A Патронни предпазители тип gG
Номинален Термичен Ток	3 A (fast connector socket) 5 A

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Номинален Работен Ток	1,5 A at 120 V, AC-12 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 1 A at 240 V, AC-12 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 0,7 A at 240 V, AC-13 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 1 A at 120 V, AC-13 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 1 A at 24 V, DC-12 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 0,7 A at 24 V, DC-13 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 0,2 A at 125 V, DC-12 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 0,15 A at 125 V, DC-13 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Електрическа Устойчивост	100000 cycles, AC, 0,7 A at 220 V в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C

Околна среда

Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...70 °C
Температура На Околния Въздух При Работа	-10...55 °C
Степен На Защита Ip	IP65 в съответствие с IEC 60529
Стандарти	UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C 852 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Продуктови Сертификати	cURus CCC
Устойчивост На Вибрации	1 mm e= 10...55 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
Устойчивост На Удар	10 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓ Reach Не Е Включен В Svhc

✓ Без Токсични Тежки Метали

✓ Без Живак

✓ Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Профил На Циркулярност

[Информация за излизане от употреба](#)