

Спецификация на продукт

Спецификации



Автоматичен прекъсвач Compact 3P NSX250H без Защита

LV431404

- ❗ Преустановяване на продажбата от: 30.09.2022 г.
- ❗ Преустановяване на поддръжката от: 26.10.2023 г.

❗ Преустановен

Основни

Обхват	Compact
Гама На Продукта	ComPact NSX100...250
Съкратено Наименование На Устройството	NSX250H
Тип Продукт Или Компонент	Базова рамка
Приложение На Устройството	Дистрибуция
Прекъсвач	Compact NSX250H
Number Of Poles	3P
[In] Номинален Ток	250 A при 40 °C
[Ue] Номинално Работно Напрежение	690 V AC 50/60 Hz
Тип На Мрежата	AC
Честота На Мрежата	50/60 Hz
Възможност За Изолация	Да в съответствие с EN/IEC 60947-2
Категория За Оползотворяване	Категория A
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	85 kA при 240 V AC 50/60 Hz в съответствие с UL 508 65 kA при 480 V AC 50/60 Hz в съответствие с UL 508 10 kA Icu при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 100 kA Icu при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 35 kA Icu при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 50 kA Icu при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 65 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 70 kA Icu при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 15 kA при 600 V AC 50/60 Hz в съответствие с UL 508
Performance Level	H 70 kA 415 V AC
Тип Управление	Щифт
Тип Монтаж	Фиксиран

Допълнителни устройства

[Ui] Номинално Изолационно Напрежение	800 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	8 kV в съответствие с IEC 60947-2
[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	10 kA при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 100 kA при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 35 kA при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 50 kA при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 65 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 70 kA при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Механична Издръжливост	20000 cycles в съответствие с IEC 60947-2

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Електрическа Устойчивост	10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In в съответствие с IEC 60947-2 10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 в съответствие с IEC 60947-2 20000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 в съответствие с IEC 60947-2 5000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In в съответствие с IEC 60947-2
Монтажна Подпора	Задна плоча
Горни Връзки	Преден
Запис На Електрически Данни	Преден
Свързващи Клеми	35 mm
Тип Защита	Без защита
Width (W)	105 mm
Height (H)	161 mm
Depth (D)	86 mm

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-2 UL 508
Ниво На Замърсяване	3 в съответствие с IEC 60664-1
Степен На Защита Ip	IP40 в съответствие с IEC 60529
Степен На Защита Ik	IK07 в съответствие с IEC 62262
Температура На Околния Въздух При Работа	-25...70 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-50...85 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	13,800 cm
Package 1 Width	11,400 cm
Package 1 Length	19,300 cm
Package 1 Weight	1,587 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	15
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	24,841 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност **RoHS/REACH**

Показатели за благополучие



Без Живак



Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Compliant with Exemptions

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Профил На Циркулярност

[Информация за излизане от употреба](#)