

Спецификация на продукт

Спецификации



Harmony XB7, Сигнална лампа,
Монолитна, пластмаса, синя, 22
мм, интегриран LED, 24 V AC/DC

XB7EV06BP

Основни

Гама На Продукта	Harmony XB7
Тип Продукт Или Компонент	Пилотна лампа
Съкратено Наименование На Устройството	XB7
Диаметър На Монтаж	22 mm
Минимилано Доставно Количество	10
Форма На Сигнализираща Глава	Кръгла
Капачка Или Цвят На Бленда	Син
Източник На Светлина	LED
Основа За Крушка	Вграден LED
[Us] Номинално Захранващо Напрежение	24 V AC/DC 50/60 Hz
Представяне На Устройството	Monolithic product

Допълнителни устройства

Височина	29 mm
Широчина	29 mm
Дълбочина	54 mm
Описание На Клеморед Iso N°1	(X1-X2)PL
Нето Тегло На Продукта	0,02 kg
Монтиране На Устройство	Присъединителен отвор - диаметър: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 в съответствие с EN/ IEC 60947-5-1
С Фиксиран Център	>= 30 x 40 mm (Спомагателен панел) метал - Дебелина: 1...6 mm >= 30 x 40 mm (Спомагателен панел) пластмаса - Дебелина: 2...6 mm
Начин На Монтаж	С гайка под главата: 2...2,4 N.m
Свързване - Клеморед	Самозатягащи се клеми, <= 2 x 1.5 mm² С кабелен накрайник съответстващ на EN/IEC 60947-1 Самозатягащи се клеми, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² Без кабелен накрайник съответстващ на EN/IEC 60947-1
Затягащ Момент	0,8...1,2 N.m съответстващ на EN 60947-1
Вид Глава На Болт	Кръст съвместим с JIS No 1 Кръст съвместим с Philips no 1 Кръст съвместим с pozidriv No 1 С наклон съвместим с Плосък Ø 4 mm С наклон съвместим с Плосък Ø 5.5 mm
[Ue] Изолационно Напрежение	250 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с EN/IEC 60947-1
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	6 kVv съответствие с EN/IEC 60947-1

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Тип Сигнализация	Стабилно
Лимит На Захранващо Напрежение	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Консумация На Ток	20...27 mA
Експлоатационен Живот	70000 h При номинално напрежение и 25 °C

Околна среда

Защитни Мерки	ТН
Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...70 °C
Температура На Околния Въздух При Работа	-25...70 °C
Категория На Защита	Клас II в съответствие с IEC 60536
Степен На Защита Ip	IP20 в съответствие с IEC 60529 (Изглед отзад) IP65 в съответствие с IEC 60529 (преден панел)
Nema Степен На Защита	NEMA 4 съответстващ на UL 50 E NEMA 12 съответстващ на UL 50 E
Стандарти	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1
Устойчивост На Вибрации	5 gn e= 2...500 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
Устойчивост На Удар	50 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27
Електромагнитна Съвместимост	Disturbing field emission class B conforming to EN 55011

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	5,200 cm
Package 1 Weight	18,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	6,000 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	15,000 cm
Package 2 Weight	185,000 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	100
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	2,120 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓

Reach Не Е Включен В Svhc

✓

Без Токсични Тежки Метали

✓

Без Живак

✓

Информация За Освобождаване От [Да](#) Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда

[Екологичен профил на продукт](#)

Weee


При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Профил На Циркулярност

[Информация за излизане от употреба](#)

Pilot Light with Screw Terminal

Dimensions




e Support panel thickness: 1 to 6 mm/0.4 to 0.24 in. (metal), 2 to 6 mm/0.8 to 0.24 in. (plastic).

Mounting and Clearance


Mounting

Diameter of Finished Fixing Holes




- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

Faston Clip Connection




“U” Type Tag Connection



- (1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.
- (2) M3 screw clamp terminal.

Wiring Diagram



(1) LED