


Спецификация на продукт

Спецификации



Крачен превключвател - IP66 - с капак - метален - 2 NC + 2 NO

XPEM3112

Основни

Гама На Продукта	Harmony XPE
Тип Продукт Или Компонент	Крачен ключ
Материал	Метал
Foot Switch Type	Single foot switch
Съкратено Наименование На Устройството	XPEM
Предоставено Оборудване	Капак
Trigger Mechanism	Without trigger mechanism
Рсавота На Контакта	1 step
Тип И Състав На Контактите	2 NC + NO
Цвят	Син

Допълнителни устройства

Вкл При Положителен Сигнал	C в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix K
Свързване - Клеморед	Самозатягащи се клеми, <= 1 x 2.5 mm² C или без кабелен накрайник Самозатягащи се клеми, <= 2 x 1.5 mm² C или без кабелен накрайник
Кабелен Вход	2 entries tapped for Pg 16 cable gland
Механична Издръжливост	15000000 cycles
Номинален Работен Ток	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix A
[Ue] Изолационно Напрежение	500 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с IEC 60947-1 500 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с NF C 20-040 group C 500 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с VDE 0110 група C 300 V в съответствие с UL 508 300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	6 kVv съответствие с IEC 60947-1
Maximum Resistance Across Terminals	25 MOhm в съответствие с IEC 60255-7 категория 3 25 MOhm в съответствие с NF C 93-050 method A
Защита От Късо Съединение	10 A Патронни предпазители тип gG съответстващ на IEC 60947-5-1 10 A Патронни предпазители тип gG съответстващ на VDE 0660-200
Номинална Работна Мощност В W	10 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 24 V 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C 4 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 120 V 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C 7 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 48 V 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
Нето Тегло На Продукта	2,42 kg

Околна среда

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Стандарти	NF E 09-031
Продуктови Сертификати	CSA FIMKO
Защитни Мерки	TC
Температура На Околния Въздух При Работа	-25...70 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...70 °C
Устойчивост На Вибрации	15 gn e= 10...500 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
Устойчивост На Удар	150 gn в съответствие с NF E 09-031 20 gn в съответствие с IEC 60068-2-27
Категория На Защита	Клас I в съответствие с IEC 61140 Клас I в съответствие с NF C 20-030
Степен На Защита Ip	IP66 в съответствие с IEC 60529 IP669 в съответствие с IEC 60529

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	20,300 cm
Package 1 Width	16,800 cm
Package 1 Length	22,500 cm
Package 1 Weight	2,734 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)

Показатели за благополучие

✓ Reach Не Е Включен В Svhc

✓ Без Токсични Тежки Метали

✓ Без Живак

✓ Информация За Освобождаване От [Да](#) Rohs

Регламенти На Reach

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно Rohs

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.