


Folha de dados do produto

Especificações



PLACA DE MONTAGEM NSX400-630 VERTICAL PRISMA G

03073

⚠ Descontinuado em: 15 de jun. de 2023

⚠ Descontinuado

Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma G
Tipo De Produto Ou Componente	Placa de montagem
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma G invólucro
Installation Description	Invólucro autônomo - largura 600 mm Invólucro montado na parede - largura 600 mm
Dispositivo Instalado	EasyPact: Fixo CVS400 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação EasyPact: Fixo CVS630 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação EasyPact: Fixo EZC400 - controle: alavanca articulada - vertical Instalação EasyPact: Fixo EZC630 - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Compacto: Fixo INS320 ... 400 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação Compacto: Fixo INS500...630 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação Compacto: Fixo INV320 ... 400 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação Compacto: Fixo INV500...630 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação Compacto: Fixo NSX400 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Compacto: Fixo NSX630 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação EasyPact: Fixo CVS400 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação EasyPact: Fixo CVS630 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Compacto: Fixo NSX400 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Compacto: Fixo NSX630 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Descrição De Polos	1 x 3P: Fixo CVS400 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo CVS400 vertical Instalação 1 x 3P: Fixo CVS630 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo CVS630 vertical Instalação 1 x 3P: Fixo EZC400 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo EZC400 vertical Instalação 1 x 3P: Fixo EZC630 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo EZC630 vertical Instalação 1 x 3P: Fixo INS320 ... 400 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo INS320 ... 400 vertical Instalação 1 x 3P: Fixo INS500...630 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo INS500...630 vertical Instalação 1 x 3P: Fixo INV320 ... 400 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo INV320 ... 400 vertical Instalação 1 x 3P: Fixo INV500...630 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo INV500...630 vertical Instalação 1 x 3P: Fixo NSX400 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo NSX400 vertical Instalação 1 x 3P: Fixo NSX630 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo NSX630 vertical Instalação
Condition Of Using Cable Tie	Need additional plate (1 vertical
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	12 Módulos: CVS400 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autónomo superior ou inferior 12 Módulos: CVS400 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 13 Módulos: CVS630 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autónomo superior ou inferior 13 Módulos: CVS630 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 12 Módulos: EZC400, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autónomo superior ou inferior 12 Módulos: EZC400, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 13 Módulos: EZC630, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autónomo superior ou inferior 13 Módulos: EZC630, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 10 Módulos: INS320 ... 400, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autónomo superior ou inferior 10 Módulos: INS320 ... 400, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 12 Módulos: INS500...630, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autónomo superior ou inferior 12 Módulos: INS500...630, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 10 Módulos: INV320 ... 400, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autónomo superior ou inferior 10 Módulos: INV320 ... 400, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 12 Módulos: INV500...630, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autónomo superior ou inferior 12 Módulos: INV500...630, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 12 Módulos: NSX400 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autónomo superior ou inferior 12 Módulos: NSX400 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 13 Módulos: NSX630 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autónomo superior ou inferior 13 Módulos: NSX630 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 14 Módulos: CVS400 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autónomo superior ou inferior 14 Módulos: CVS400 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 15 Módulos: CVS630 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autónomo superior ou inferior 15 Módulos: CVS630 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 14 Módulos: NSX400 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autónomo superior ou inferior 14 Módulos: NSX400 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 15 Módulos: NSX630 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autónomo superior ou inferior 15 Módulos: NSX630 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior

Normas	IEC 61439-2
Certificações Do Produto	ASEFA

Complementar

Entrada De Cabo	Placa com recorte 0,311 mm top or bottom 300 mm Placa com recorte 0,39 mm top or bottom 225 mm Placa com recorte 0,313 mm top or bottom 325 mm Placa com recorte 0,314 mm top or bottom 350 mm
Tratamento De Proteção	Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
Acabamento Da Superfície	Suave Matt
Cor	Branco (RAL 9001)
Largura	600 mm
Altura	300 mm
Peso Líquido	2,64 kg

Functional Unit

[illegible]

600 mm Prisma G invólucro autônomo EasyPact CVS400 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm Prisma G invólucro montado na parede EasyPact CVS400 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm Prisma G invólucro autônomo EasyPact CVS400 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm Prisma G invólucro montado na parede EasyPact CVS400 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm Prisma G invólucro autônomo EasyPact CVS630 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm Prisma G invólucro montado na parede EasyPact CVS630 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm Prisma G invólucro autônomo EasyPact CVS630 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm Prisma G invólucro montado na parede EasyPact CVS630 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm Prisma G invólucro autônomo compacto NSX400 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm Prisma G invólucro montado na parede compacto NSX400 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm Prisma G invólucro autônomo compacto NSX400 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm Prisma G invólucro montado na parede compacto NSX400 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 14 0,314 mm
600 mm Prisma G invólucro autônomo compacto NSX630 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm Prisma G invólucro montado na parede compacto NSX630 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm Prisma G invólucro autônomo compacto NSX630 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm
600 mm Prisma G invólucro montado na parede compacto NSX630 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,314 mm

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	26,5 cm
Package 1 Length	47,0 cm
Package 1 Weight	2,61 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	13,78 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

- ✓

Reach Sem Svhc
- ✓

Sem Metais Pesados Tóxicos
- ✓

Sem Mercúrio
- ✓

Informações Das Isenções Rohs

Sim
- ✓

Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo

Certificações e normas

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto