

Folha de dados do produto

Especificações



PLACA FRONTAL FUPACT ISFT100N VERTICAL

03325

Descontinuado em: 31 de mar. de 2023

Descontinuado

Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma G Prisma P
Tipo De Produto Ou Componente	Placa frontal
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma G invólucro Prisma Prisma P Cubículo
Tipo De Placa Frontal	Recorte
Dispositivo Instalado	Fupact: Fixo ISFT100N - controle: portadores de fusíveis lidar - vertical Instalação
Descrição De Polos	6 x 3P: barramentos suporte: ISFT100N vertical Instalação 8 x 3P: Placa de montagem suporte: ISFT100N vertical Instalação
Posição De Operação	Horizontal

Complementar

Descrição Cúbica/Caixa	Invólucro autônomo - largura 600 mm Invólucro montado na parede - largura 600 mm Cubículo - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição De Conexão	Conexão traseira Conexão direta
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	8
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações Do Produto	ASEFA
Acabamento Da Superfície	Matt Suave
Tratamento De Proteção	Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
Cor	Branco (RAL 9001)
Altura	400 mm
Largura	500 mm
Peso Líquido	1,64 kg
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 1

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Functional Unit	600 mm Prisma G invólucro autônomo Fupact ISFT100N Fixo portadores de fusíveis lidar vertical 3P 6 conexão traseira no barramento 8 600 mm Prisma G invólucro montado na parede Fupact ISFT100N Fixo portadores de fusíveis lidar vertical 3P 6 conexão traseira no barramento 8 600 mm Prisma G invólucro autônomo Fupact ISFT100N Fixo portadores de fusíveis lidar vertical 3P 8 direto 8 600 mm Prisma G invólucro montado na parede Fupact ISFT100N Fixo portadores de fusíveis lidar vertical 3P 8 direto 8 650 mm 400 mm Prisma P cubículo Fupact ISFT100N Fixo portadores de fusíveis lidar vertical 3P 8 direto 8 650 mm 400 mm Prisma P cubículo Fupact ISFT100N Fixo portadores de fusíveis lidar vertical 3P 6 conexão traseira no barramento 8
-----------------	--

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	41,000 cm
Package 1 Length	51,000 cm
Package 1 Weight	1,640 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	10,000 cm
Package 2 Width	42,000 cm
Package 2 Length	53,000 cm
Package 2 Weight	9,840 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	48
Package 3 Height	55,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	78,720 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓ Reach Sem Svhc

✓ Sem Metais Pesados Tóxicos

✓ Sem Mercúrio

✓ Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

✓ Produto Com Componentes De Plástico
Sem Halogéneo

Certificações e normas

Diretiva Rohs Da Ue

Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)

[Declaração RoHS da EU](#)

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)

Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)

Divulgação Ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)