

Folha de dados do produto

Especificações



MODULO RELE VIGI MH 4P 440 550V NS251

31534

Descontinuado em: 23 de jan. de 2021

Descontinuado

Principal

Linha De Produto	NS100...250 NR100...250
Linha	Compactar
Tipo De Produto Ou Componente	Bloco adicional de fuga para o terra
Aplicação Do Dispositivo	Fiação
Compatibilidade Da Linha	Compacto Compact NR Disjuntor Compacto NS compactos Disjuntor
Descrição De Polos	4P
Descrição Dos Polos Protegidos	4t
[In] Corrente Nominal	250 A
Nome Do Módulo Adicional De Fuga À Terra	MH
Classe De Proteção De Fuga À Terra	Classe A
Tipo De Ajuste Sensível A Fuga À Terra Residual	5 definições ajustáveis
[Δt] Ajuste Sensível De Fuga À Terra Residual	0,03...10 A
Tipo De Ajuste De Atraso De Fuga À Terra Residual	Ajustável
Ajuste De Atraso De Fuga À Terra Residual [Δt]	310 ms 150 ms 0 ms 60 ms

Complementar

Tipo De Rede	CA
Frequência Da Rede	50/60 Hz
Suporte De Montagem	Trilho DIN
Conexão Elétrica A Mcb	Por parafusos
[Ue] Tensão De Operação Nominal	440..0,550 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60947-2
Proteção De Fuga À Terra	Com
Tempo Máximo De Abertura	800 ms
Categoria De Sobretensão	Classe II
Altura	140 mm
Largura	236 mm
Profundidade	86 mm

Isenção de responsabilidade: Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Peso Líquido	3,4 kg
--------------	--------

Meio ambiente

Classe De Proteção Contra Choques Elétricos	Classe II
Normas	IEC 60947-2
Certificações Do Produto	ASEFA LCIE ASTA KEMA

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------