

Folha de dados do produto

Especificações



Basic switch disconnecter,
ComPact NS1000NA,
withdrawable, manually operated,
1000A, 690VAC 50/60Hz, 3P

33434

! Será descontinuado

! Descontinuado em: 20 de mar. de 2024

Principal

Nome Do Produto	NS compactos
Nome Abreviado Do Dispositivo	Compact NS1000 NA
Tipo De Produto Ou Componente	Interruptor-seccionador
Aplicação Do Dispositivo	Distribuição
Tipo De Oferta	C4
Descrição De Polos	3P
Tipo De Rede	CA
Performance Level	NA
Adequação Para Isolamento	Sim conforme IEC 60947-3

Complementar

Frequência Da Rede	50/60 Hz
Tipo De Controle	Alavanca articulada
Modo De Montagem	Prolongamento
Suporte De Montagem	Chassi
[Ie] Corrente Nominal De Operação	CA -23A: 1000 A CA 50/60 Hz 220/240 V CA -23A: 1000 A CA 50/60 Hz 380/415 V CA -23A: 1000 A CA 50/60 Hz 440/480 V CA -23A: 1000 A CA 50/60 Hz 500/525 V CA -23A: 1000 A CA 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] Tensão De Isolamento Nominal	800 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60947-3
[Uimp] Tensão Suportável De Impulso Nominal	8 kV conforme IEC 60947-3
[Ith] Corrente Térmica Ao Ar Livre Convencional	1000 A a 60 °C
[Icw] Corrente Nominal De Curta Duração Admissível	25 kA durante 0.5 s conforme IEC 60947-3 4 kA durante 20 s conforme IEC 60947-3
[Icm] Capacidade De Fechamento Nominal Em Curto-Circuito	52 kA 690 V CA a 50/60 Hz
[Ue] Tensão De Operação Nominal	690 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60947-3
Indicação De Posição Do Contato	Sim
Frenagem Visível	Não
Durabilidade Mecânica	6000 ciclos para IEC 60947-3
Durabilidade Elétrica	1000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60947-3

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Passo De Conexão	70 mm
Altura	327 mm
Largura	210 mm
Profundidade	147 mm
Peso Líquido	14 kg

Meio ambiente

Normas	IEC 60947-3
Certificações Do Produto	ASEFA ASTA
Grau De Poluição	3 conforme IEC 60947-3
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-50...85 °C

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	35,0 cm
Package 1 Width	20,0 cm
Package 1 Length	33,0 cm
Package 1 Weight	13,506 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil