

Folha de dados do produto

Especificações



RELE DE IMPULSO (TELERRUPTOR) ACTI9 ITLI 16A 1NA 1NF 230VAC 5060HZ 110VDC A9C30815

A9C30815

Principal

Range Of Product	Acti9
Nome Do Produto	Acti9 iTL
Tipo De Produto Ou Componente	Relé de impulso
Nome Abreviado Do Dispositivo	iTLi
Aplicação Do Dispositivo	Relé de transferência
Poles	2P
Composição De Contatos De Polos	1 NA + 1 NF
[In] Corrente Nominal	16 A
Tipo De Rede	CA
[Uc] Tensão Do Circuito De Controle	230...240 V CA 50/60 Hz 110 V CC

Complementar

Frequência Da Rede	50/60 Hz
[Ue] Tensão De Operação Nominal	250 V CA 50/60 Hz
Tipo De Controle	Desconexão da bobina Controle remoto e manual
Tipo Do Sinal De Controle	Impulso
Frequência De Comutação	5 operações de comutação/minuto 100 operações de comutação / dia
Duração Do Impulso	50 ms...1 s
Tipo De Controle À Distância	Botão de pressão luminoso 3 mA
Sinalização Local	Indicação ligado/desligado
Modo De Montagem	Fixo
Suporte De Montagem	Trilho DIN
Desvios De 9 Mm	2
Altura	84 mm
Largura	18 mm
Profundidade	60 mm
Durabilidade Elétrica	CA-21: 200000 ciclos CA-22: 100000 ciclos

Isenção de responsabilidade: Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Conexões - Terminais	Circuito de controle: terminais tipo túnel 1 cabo(s) 0,5...4 mm² rígido Circuito de controle: terminais tipo túnel 1 cabo(s) 0,5...4 mm² rígido Com ponta do cabo Circuito de controle: terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1...4 mm² Flexível Circuito de controle: terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1...4 mm² flexível com virola Circuito de potência: terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1,5...4 mm² rígido Circuito de potência: terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1,5...4 mm² rígido Com ponta do cabo Circuito de potência: terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1,5...4 mm² Flexível Circuito de potência: terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1,5...4 mm² flexível com virola
Comprimento Da Decapagem Do Fio	11 mm
Torque De Aperto	1 N.m
Compatibilidade Da Linha	Acti 9 iATeT Acti 9 iATL4 Acti 9 iATLc Acti 9 iATLc+s Acti 9 iATLm Acti 9 iATLs Acti 9 iATLz Acti 9 iETL iTL 16 Acti 9 iATLc+c Acti 9 iATL24

Meio ambiente

Normas	EN 669-1 EN 669-2-2
Certificações Do Produto	CCC GOST
Etiquetas De Qualidade	CEBEC NF IMQ KEMA VDE
Nível De Ruído	60 dB
Grau De Proteção Ip	IP20 conforme IEC 60529 (na abertura) IP40 conforme IEC 60529 (no invólucro)
Grau De Poluição	3
Tropicalização	2
Umidade Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-20...50 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-40...70 °C

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	1,700 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	112,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	9,100 cm

Package 2 Length	23,000 cm
Package 2 Weight	1,392 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	16,775 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

- ✓

Sem Mercúrio
- ✓

Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)
- ✓

Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas