

Спецификация на продукт

Спецификации



Правоъгълен бутон, зелен Ø 16 - с пружинно връщане и задържане - 2OC

XB6EDA32P

! Преустановяване на продажбата от: 12.01.2022 г.

! Преустановяване на поддръжката от: 24.05.2022 г.

! Преустановен

Основни

Гама На Продукта	Harmony XB6E
Тип Продукт Или Компонент	Еднокорпусен бутон
Съкратено Наименование На Устройството	XB6E
Материал За Основата	Пластмаса
Диаметър На Монтаж	16 mm
Минимилано Доставно Количество	5
Форма На Сигнализираща Глава	Rectangular
Вид Оператор	Пружинно връщане
Профил На Оператора	Зелен вграден
Тип И Състав На Контактите	2 C/O
Рсабота На Контактa	Действие за прилепване
Свързване - Клеморед	Insulated faston, размер на връзката: 2.8 x 0.5 mm Solder terminalКапацитет на накрайници: <= 0.75 mm² AWG 19 Fast connector socket
Материал На Контактите	Gold-flashed silver

Допълнителни устройства

Нето Тегло На Продукта	0,006 kg
Категория На Защита	II в съответствие с IEC 60536
Работно Положение	Всяка позиция
Маркировка	CE
Механична Издръжливост	1000000 cycles
Затягащ Момент	0,6...1 N.m
Съпротивление На Контактa	50 mOhm в 1/6 V
Защита От Късо Съединение	2 A Патронни предпазители тип gG
Номинален Термичен Ток	3 A (fast connector socket) 5 A

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Номинален Работен Ток	1,5 A at 120 V, AC-12 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 1 A at 240 V, AC-12 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 0,7 A at 240 V, AC-13 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 1 A at 120 V, AC-13 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 1 A at 24 V, DC-12 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 0,7 A at 24 V, DC-13 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 0,2 A at 125 V, DC-12 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 0,15 A at 125 V, DC-13 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Електрическа Устойчивост	100000 cycles, AC, 0,7 A at 220 V в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 appendix C

Околна среда

Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...70 °C
Температура На Околния Въздух При Работа	-10...55 °C
Степен На Защита Ip	IP65 в съответствие с IEC 60529
Стандарти	JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 UL 508 JIS C 852
Продуктови Сертификати	CCC cURus
Устойчивост На Вибрации	1 mm e= 10...55 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
Устойчивост На Удар	10 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓ Reach Не Е Включен В Svhc

✓ Без Токсични Тежки Метали

✓ Без Живак

✓ Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Профил На Циркулярност

[Информация за излизане от употреба](#)