

Спецификация на продукт

Спецификации



Светец бутон - с крушка - със задържане -1NO - зелен, 230 V

XB7NJ0361

Основни

Гама На Продукта	Harmony XB7
Тип Продукт Или Компонент	Осветен бутон
Съкратено Наименование На Устройството	XB7
Диаметър На Монтаж	22 mm
Минимилано Доставно Количество	10
Източник На Светлина	Incandescent (bulb not included)
Представяне На Устройството	Monolithic product

Допълнителни устройства

Височина	29 mm
Широчина	29 mm
Дълбочина	57,5 mm
Описание На Клеморед Iso N°1	(13-14)NO
Нето Тегло На Продукта	0,022 kg
Монтиране На Устройство	Присъединителен отвор - диаметър: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 в съответствие с IEC 60947-1
С Фиксиран Център	>= 30 x 40 mm (Спомагателен панел) метал - Дебелина: 1...6 mm >= 30 x 40 mm (Спомагателен панел) пластмаса - Дебелина: 2...6 mm
Начин На Монтаж	С гайка под главата: 2...2,4 N.m
Форма На Сигнализираща Глава	Кръгла
Вид Оператор	push and push-to-release
Профил На Оператора	Зелен projecting, Немаркиран
Тип И Състав На Контактите	1 NO
Рсбота На Контактa	Бавно спиране
Вкл При Положителен Сигнал	Без
Механична Издръжливост	300000 cycles
Свързване - Клеморед	Самозатягащи се клеми, <= 2 x 1.5 mm² С кабелен накрайник съответстващ на IEC 60947-1 Самозатягащи се клеми, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² Без кабелен накрайник съответстващ на IEC 60947-1
Затягащ Момент	0,8...1,2 N.m съответстващ на IEC 60947-1

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Вид Глава На Болт	Кръст съвместим с JIS No 1 Кръст съвместим с Philips no 1 Кръст съвместим с pozidriv No 1 С наклон съвместим с Плосък Ø 4 mm С наклон съвместим с Плосък Ø 5.5 mm
Защита От Късо Съединение	4 A Патронни предпазители тип gG съответстващ на IEC 60947-5-1
[Ue] Изолационно Напрежение	250 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с IEC 60947-1
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	4 kVv съответствие с IEC 60947-1
Номинален Работен Ток	0,1 A at 250 V, DC-13, R300 в съответствие с IEC 60947-5-1 0,22 A at 125 V, DC-13, R300 в съответствие с IEC 60947-5-1 0,3 A at 240 V, AC-14, D300 в съответствие с IEC 60947-5-1 0,6 A at 120 V, AC-14, D300 в съответствие с IEC 60947-5-1
Електрическа Устойчивост	1000000 cycles, DC-13, 0,3 A at 24 V, работен обхват <216000 cyc/mn, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 0,03 A at 230 V, работен обхват <216000 cyc/mn, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 0,09 A at 240 V, работен обхват <108000 cyc/mn, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
Електрическа Устойчивост	$\Lambda \leq 10 \exp(-6)$ в 17 V и 5 mA съответстващ на IEC 60947-5-4
Тип Сигнализация	Стабилно
Основа За Крушка	BA 9s
[Us] Номинално Захранващо Напрежение	230 V AC
Лимит На Захранващо Напрежение	195...264 V AC
Код За Съвместимост	XB7

Околна среда

Защитни Мерки	TH
Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...70 °C
Температура На Околния Въздух При Работа	-25...55 °C
Защита От Токов Удар	Клас II съответстващ на IEC 61140
Степен На Защита Ip	IP20 в съответствие с IEC 60529 (Изглед отзад) IP65 в съответствие с IEC 60529 (преден панел)
Nema Степен На Защита	NEMA 12 съответстващ на UL 50 E NEMA 3 съответстващ на UL 50 E
Стандарти	IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-1
Устойчивост На Вибрации	5 gn e= 2...500 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
Устойчивост На Удар	50 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27 30 gn (продължителност = 18 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27
Електромагнитна Емисия	Class B в съответствие с IEC 55011

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6 cm

Package 1 Width	3,2 cm
Package 1 Length	3,2 cm
Package 1 Weight	25 g

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност **RoHS/REACH**

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓


Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Weee	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Профил На Циркулярност	Информация за излизане от употреба

Illuminated Pushbutton

Dimensions




e Support panel thickness: 1 to 6 mm/0.4 to 0.24 in. (metal), 2 to 6 mm/0.8 to 0.24 in. (plastic).

Mounting and Clearance


Mounting

Diameter of Finished Fixing Holes



- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

“U” Type Tag Connection



- (1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.
- (2) M3 screw clamp terminal.

Wiring

