

Спецификация на продукт

Спецификации



Крачен превключвател - IP55 - с капак - пластмаса - жълт - 1 NC + 1 NO

XPEY510

Основни

Гама На Продукта	Harmony XPE
Тип Продукт Или Компонент	Крачен ключ
Материал	Пластмаса
Foot Switch Type	Single foot switch
Съкратено Наименование На Устройството	XPEY
Предоставено Оборудване	Капак
Trigger Mechanism	With trigger mechanism
Рсабота На Контакта	1 step
Тип И Състав На Контактите	1 NC + 1 NO
Цвят	Жълт

Допълнителни устройства

Вкл При Положителен Сигнал	C в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix K
Свързване - Клеморед	Самозатягащи се клеми, <= 1 x 2.5 mm ² C или без кабелен накрайник Самозатягащи се клеми, <= 2 x 1.5 mm ² C или без кабелен накрайник
Механична Издръжливост	5000000 cycles
Номинален Работен Ток	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix A
[Ue] Изолационно Напрежение	500 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с IEC 60947-1 500 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с NF C 20-040 group C 500 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с VDE 0110 група C 300 V в съответствие с UL 508 300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	6 kVv съответствие с IEC 60947-1
Maximum Resistance Across Terminals	25 MOhm в съответствие с IEC 60255-7 категория 3 25 MOhm в съответствие с NF C 93-050 method A
Защита От Късо Съединение	10 A Патронни предпазители тип gG съответстващ на IEC 60947-5-1 10 A Патронни предпазители тип gG съответстващ на VDE 0660-200
Номинална Работна Мощност В W	10 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 24 V 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C 4 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 120 V 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C 7 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 48 V 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
Нето Тегло На Продукта	0,7 kg

Околна среда

Защитни Мерки	TH
Цена без ДДС	

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Температура На Околния Въздух При Работа	-25...55 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...70 °C
Устойчивост На Вибрации	5 gn е= 10...500 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
Устойчивост На Удар	30 gn в съответствие с IEC 60068-2-27
Категория На Защита	Клас II в съответствие с IEC 61140 Клас II в съответствие с NF C 20-030
Степен На Защита Ip	IP55 в съответствие с IEC 60529

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	16,8 cm
Package 1 Width	17,2 cm
Package 1 Length	28,4 cm
Package 1 Weight	888 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	6,58 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	24
Package 3 Height	80 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	34,82 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓


Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Weee	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Профил На Циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране Профил на циркулярност (за изваждане от употреба)

Plastic Foot Switch with Protective Cover

Dimensions



- (1) Ø 16 x 4 counterbored hole.
- (2) 4 cover fixing screws: stainless steel. Tightening torque: 1 N.m.


Performance Curves

Electrical Durability of Contacts

AC-15 Utilization Category

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Inductive circuit:



X Current in A

Y Millions of operating cycles

DC-13 Utilization Category

Refer to the product characteristic “Operational power in W”.