


Folha de dados do produto

Especificações



PLACA DE MONTAGEM NSX100-250 VERTICAL FIXO PRISMA G

03040

⚠ Descontinuado em: 30 de mar. de 2022

⚠ Descontinuado

Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma G
Tipo De Produto Ou Componente	Placa de montagem
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma G invólucro
Installation Description	Invólucro autônomo - largura 600 mm Invólucro montado na parede - largura 600 mm
Dispositivo Instalado	EasyPact: Fixo CVS100 ... 160 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação EasyPact: Fixo CVS250 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Compacto: Fixo INS250 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação Compacto: Fixo INV100 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação Compacto: Fixo INV160 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação Compacto: Fixo INV200 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação Compacto: Fixo INV250 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação Compacto: Fixo NSX100 ... 160 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Compacto: Fixo NSX250 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação EasyPact: Fixo CVS100 ... 160 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação EasyPact: Fixo CVS250 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Compacto: Fixo NSX100 ... 160 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Compacto: Fixo NSX250 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
Descrição De Polos	1 x 3P: Fixo INS250 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo INS250 vertical Instalação 1 x 3P: Fixo INV250 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo INV250 vertical Instalação 4 x 3P: Fixo CVS100 ... 160 vertical Instalação 3 x 4P: Fixo CVS100 ... 160 vertical Instalação 4 x 3P: Fixo CVS250 vertical Instalação 3 x 4P: Fixo CVS250 vertical Instalação 1 x 3P: Fixo INV100 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo INV100 vertical Instalação 1 x 3P: Fixo INV160 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo INV160 vertical Instalação 1 x 3P: Fixo INV200 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo INV200 vertical Instalação 4 x 3P: Fixo NSX100 ... 160 vertical Instalação 3 x 4P: Fixo NSX100 ... 160 vertical Instalação 4 x 3P: Fixo NSX250 vertical Instalação 3 x 4P: Fixo NSX250 vertical Instalação
Condition Of Using Cable Tie	Need additional plate (1 vertical

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Número De Módulos Verticais (50 Mm)	8 Módulos: INS250, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior 8 Módulos: INS250, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 8 Módulos: INV250, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior 8 Módulos: INV250, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 9 Módulos: CVS100 ... 160 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior 9 Módulos: CVS100 ... 160 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 11 Módulos: CVS250 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior 11 Módulos: CVS250 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 8 Módulos: INV100, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior 8 Módulos: INV100, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 8 Módulos: INV160, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior 8 Módulos: INV160, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 8 Módulos: INV200, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior 8 Módulos: INV200, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 9 Módulos: NSX100 ... 160 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior 9 Módulos: NSX100 ... 160 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 11 Módulos: NSX250 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior 11 Módulos: NSX250 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 10 Módulos: CVS100 ... 160 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior 10 Módulos: CVS100 ... 160 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 13 Módulos: CVS250 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior 13 Módulos: CVS250 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 10 Módulos: NSX100 ... 160 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior 10 Módulos: NSX100 ... 160 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 13 Módulos: NSX250 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior 13 Módulos: NSX250 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior
-------------------------------------	---

Normas	IEC 61439-2
--------	-------------

Certificações Do Produto	ASEFA
--------------------------	-------

Complementar

Entrada De Cabo	Placa com recorte 0,36 mm top or bottom 167 mm Placa com recorte 0,31 mm top or bottom 267 mm Placa com recorte 0,34 mm top or bottom 117 mm
-----------------	--

Tratamento De Proteção	Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
------------------------	--

Acabamento Da Superfície	Matt Suave
--------------------------	---------------

Cor	Branco (RAL 9001)
-----	-------------------

Largura	600 mm
---------	--------

Altura	150 mm
--------	--------

Peso Líquido	0,915 kg
--------------	----------

Functional Unit

[illegible]

600 mm Prisma G invólucro autônomo EasyPact CVS250 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 4 direct with long terminal shield 13 0,31 mm

600 mm Prisma G invólucro montado na parede EasyPact CVS250 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 4 direct with long terminal shield 13 0,31 mm

600 mm Prisma G invólucro autônomo EasyPact CVS250 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 3 direct with long terminal shield 13 0,31 mm

600 mm Prisma G invólucro montado na parede EasyPact CVS250 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 3 direct with long terminal shield 13 0,31 mm

600 mm Prisma G invólucro autônomo compacto NSX100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 4 direct with long terminal shield 10 0,36 mm

600 mm Prisma G invólucro montado na parede compacto NSX100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 4 direct with long terminal shield 10 0,36 mm

600 mm Prisma G invólucro autônomo compacto NSX100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 3 direct with long terminal shield 10 0,36 mm

600 mm Prisma G invólucro montado na parede compacto NSX100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 3 direct with long terminal shield 10 0,36 mm

600 mm Prisma G invólucro autônomo compacto NSX250 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 4 direct with long terminal shield 13 0,31 mm

600 mm Prisma G invólucro montado na parede compacto NSX250 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 4 direct with long terminal shield 13 0,31 mm

600 mm Prisma G invólucro autônomo compacto NSX250 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 3 direct with long terminal shield 13 0,31 mm

600 mm Prisma G invólucro montado na parede compacto NSX250 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 3 direct with long terminal shield 13 0,31 mm

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,3 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	47,0 cm
Package 1 Weight	970,0 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	10,6 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim
✓	Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo	

Certificações e normas

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto