


Folha de dados do produto

Especificações



PLACA FRONTAL MULTI9 - 3 MODULOS



03203

! Descontinuado em: 15 de jun. de 2023

! Descontinuado

Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma G Prisma P
Tipo De Produto Ou Componente	Placa frontal
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma G invólucro Prisma Prisma P Cubículo Prisma Prisma Pack 250 invólucro
Tipo De Placa Frontal	Recorte Modular
Dispositivo Instalado	TeSys: Fixo GV2L TeSys: Fixo GV2LE TeSys: Fixo GV2ME TeSys: Fixo GV2P TeSys: Fixo GV2RTn Vigilohm: TENHO 20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: Fixo IM9 Vigilohm: IM9 Vigilohm: Fixo IM9-OL Vigilohm: IM9-OL Acti 9: dispositivo de medição Multi 9: dispositivo de medição Acti 9: Fixo dispositivo modular <= 40 A Multi 9: Fixo dispositivo modular <= 40 A Vigirex: RH10 Vigirex: RH197M Vigirex: RH21 Vigirex: RH99
Descrição De Polos	9 x 3P: rail modular suporte: GV2L 9 x 3P: rail modular suporte: GV2LE 9 x 3P: rail modular suporte: GV2ME 9 x 3P: rail modular suporte: GV2P 9 x 3P: rail modular suporte: GV2RTn

Complementar

Descrição Cúbica/Caixa	Invólucro autônomo - largura 600 mm Invólucro montado na parede - largura 600 mm Cubículo - largura 650 mm profundidade 400 mm Invólucro do pacote - largura 555 mm Invólucro do pacote - largura 600 mm
Desvios De 9 Mm	48
Número De Módulos Com 18 Mm Por Linha	24
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	3

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações Do Produto	ASEFA
Material	Aço
Acabamento Da Superfície	Matt Suave
Tratamento De Proteção	Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
Cor	Branco (RAL 9001)
Altura	150 mm
Largura	500 mm
Peso Líquido	0,54 kg
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 1
Functional Unit	600 mm Prisma G invólucro autônomo TeSys GV2L Fixo 3P 9 direto 3 600 mm Prisma G invólucro montado na parede TeSys GV2L Fixo 3P 9 direto 3 650 mm 400 mm Prisma P cubículo TeSys GV2L Fixo 3P 9 direto 3 600 mm Prisma G invólucro autônomo TeSys GV2LE Fixo 3P 9 direto 3 600 mm Prisma G invólucro montado na parede TeSys GV2LE Fixo 3P 9 direto 3 650 mm 400 mm Prisma P cubículo TeSys GV2LE Fixo 3P 9 direto 3 600 mm Prisma G invólucro autônomo TeSys GV2ME Fixo 3P 9 direto 3 600 mm Prisma G invólucro montado na parede TeSys GV2ME Fixo 3P 9 direto 3 650 mm 400 mm Prisma P cubículo TeSys GV2ME Fixo 3P 9 direto 3 600 mm Prisma G invólucro autônomo TeSys GV2P Fixo 3P 9 direto 3 600 mm Prisma G invólucro montado na parede TeSys GV2P Fixo 3P 9 direto 3 650 mm 400 mm Prisma P cubículo TeSys GV2P Fixo 3P 9 direto 3 600 mm Prisma G invólucro autônomo TeSys GV2RTn Fixo 3P 9 direto 3 600 mm Prisma G invólucro montado na parede TeSys GV2RTn Fixo 3P 9 direto 3 650 mm 400 mm Prisma P cubículo TeSys GV2RTn Fixo 3P 9 direto 3 600 mm Prisma G invólucro autônomo VigiloHm 4 3 600 mm Prisma G invólucro montado na parede VigiloHm 4 3 600 mm Prisma G invólucro autônomo VigiloHm Fixo 6 3 600 mm Prisma G invólucro montado na parede VigiloHm Fixo 6 3 650 mm 400 mm Prisma P cubículo VigiloHm 6 3 650 mm 400 mm Prisma P cubículo Acti 9 dispositivo de medição 3 650 mm 400 mm Prisma P cubículo Multi 9 dispositivo de medição 3 600 mm Prisma G invólucro autônomo Acti 9 dispositivo modular <= 40 A Fixo 48 direto 3 600 mm Prisma G invólucro montado na parede Acti 9 dispositivo modular <= 40 A Fixo 48 direto 3 650 mm 400 mm Prisma P cubículo Acti 9 dispositivo modular <= 40 A Fixo 48 direto 3 600 mm Prisma G invólucro autônomo Multi 9 dispositivo modular <= 40 A Fixo 48 direto 3 600 mm Prisma G invólucro montado na parede Multi 9 dispositivo modular <= 40 A Fixo 48 direto 3 650 mm 400 mm Prisma P cubículo Multi 9 dispositivo modular <= 40 A Fixo 48 direto 3 600 mm Prisma G invólucro autônomo Vigirex 8 direto 3 600 mm Prisma G invólucro montado na parede Vigirex 8 direto 3 650 mm 400 mm Prisma P cubículo Vigirex 8 3 650 mm 400 mm Prisma P cubículo Vigirex 6 3 600 mm Prisma Pack 250 invólucro do pacote Acti 9 dispositivo modular <= 40 A Fixo 48 direto 6 600 mm Prisma Pack 250 invólucro do pacote Multi 9 dispositivo modular <= 40 A Fixo 48 direto 6

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	16,0 cm
Package 1 Length	52,0 cm
Package 1 Weight	540,0 g

Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	17,5 cm
Package 2 Width	17,0 cm
Package 2 Length	53,0 cm
Package 2 Weight	5,56 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	450
Package 3 Height	102,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	285,4 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

-  Reach Sem Svhc
-  Sem Metais Pesados Tóxicos
-  Sem Mercúrio
-  Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)
-  Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo

Certificações e normas

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto