

Folha de dados do produto

Especificações



Racking Trolley Motorization 100-125 VDC/DC

EXERMCB10

Principal

Linha De Produto	EasyPact EXE
Nome Abreviado Do Dispositivo	motor
Tipo De Produto Ou Componente	Mecanismo de motor
[Us] Rated Supply Voltage	100..0,125 V CC 100..0,125 V CA
Aplicação Do Dispositivo	Racking device motorization
Stroke Length	200 mm
Corrente De Irrupção	5 A
Frequência Máxima De Funcionamento	1 rack-in/rack-out per 3 minutes
Consumo De Potência Em W	37 W
Corrente De Entrada	0,2 A
Modo De Montagem	Fixo
Tipo De Acessórios/Peças Separadas	Racking device

Complementar

Peso Líquido	1,8 kg
Altura	52 mm
Largura	52 mm
Profundidade	175 mm

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	11,9 cm
Package 1 Width	11,9 cm
Package 1 Length	35,8 cm
Package 1 Weight	2,182 kg
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	2
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Package 2 Weight	4,726 kg
------------------	----------

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------