


Folha de dados do produto

Especificações



PLACA FRONTAL NSX100-250 VERTICAL L=300

03253

Descontinuado em: 15 de jun. de 2023

Descontinuado

Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma G
Tipo De Produto Ou Componente	Placa frontal
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma G duto Prisma Prisma P duto Prisma Prisma Pack 250 duto
Tipo De Placa Frontal	Recorte
Dispositivo Instalado	Compacto: Fixo NSX100 ... 160 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Compacto: Fixo NSX250 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação EasyPact: Fixo CVS100 ... 160 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação EasyPact: Fixo CVS100 ... 160 sem proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação EasyPact: Fixo CVS250 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação EasyPact: Fixo CVS250 sem proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação Compacto: Fixo NSX100 ... 160 sem proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação Compacto: plug-in NSX100 ... 160 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Compacto: plug-in NSX100 ... 160 sem proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação Compacto: plug-in NSX100 ... 160 sem proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - vertical Instalação Compacto: Fixo NSX100 ... 160 sem proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - vertical Instalação Compacto: Fixo NSX250 sem proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação Compacto: plug-in NSX250 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Compacto: plug-in NSX250 sem proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação Compacto: plug-in NSX250 sem proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - vertical Instalação Compacto: Fixo NSX250 sem proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - vertical Instalação
Descrição De Polos	1 x 4P: Placa de montagem suporte: NSX100 ... 160 vertical Instalação 1 x 4P: Placa de montagem suporte: NSX250 vertical Instalação 1 x 3P: Placa de montagem suporte: CVS100 ... 160 vertical Instalação 1 x 4P: Placa de montagem suporte: CVS100 ... 160 vertical Instalação 1 x 3P: Placa de montagem suporte: CVS250 vertical Instalação 1 x 4P: Placa de montagem suporte: CVS250 vertical Instalação 1 x 3P: Placa de montagem suporte: NSX100 ... 160 vertical Instalação 1 x 3P: Placa de montagem suporte: NSX250 vertical Instalação
Posição De Operação	Vertical

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Complementar

Descrição Cúbica/Caixa	Duto autônomo - largura 300 mm Duto montado em parede - largura 300 mm Duto de cubículo - largura 400 mm produnfidade 400 mm Invólucro do pacote - largura 300 mm
Posição De Conexão	Conexão frente Conexão direta
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	9
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações Do Produto	ASEFA
Material	Aço
Acabamento Da Superfície	Suave Matt
Tratamento De Proteção	Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
Cor	Branco (RAL 9001)
Altura	450 mm
Largura	300 mm
Peso Líquido	0,96 kg
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 1

Functional Unit	300 mm Prisma G duto autônomo compacto NSX100 ... 160 sem Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direto 9
	300 mm Prisma G duto montado em parede compacto NSX100 ... 160 sem Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direto 9
	400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX100 ... 160 sem Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente 9
	400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX100 ... 160 sem Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente 9
	400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX100 ... 160 sem plug-in alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente 9
	400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX100 ... 160 sem plug-in alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente 9
	400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX100 ... 160 sem Fixo punho giratório frontal direto vertical 3P 1 conexão frente 9
	400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX100 ... 160 sem Fixo punho giratório frontal direto vertical 4P 1 conexão frente 9
	400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX100 ... 160 sem Fixo mecanismo de motor vertical 3P 1 conexão frente 9
	400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX100 ... 160 sem Fixo mecanismo de motor vertical 4P 1 conexão frente 9
	400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX100 ... 160 sem plug-in punho giratório frontal direto vertical 3P 1 conexão frente 9
	400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX100 ... 160 sem plug-in punho giratório frontal direto vertical 4P 1 conexão frente 9
	400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX100 ... 160 sem plug-in mecanismo de motor vertical 3P 1 conexão frente 9
	400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX100 ... 160 sem plug-in mecanismo de motor vertical 4P 1 conexão frente 9
	300 mm Prisma G duto autônomo compacto NSX250 sem Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direto 9
	300 mm Prisma G duto montado em parede compacto NSX250 sem Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direto 9
	400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX250 sem Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente 9
	400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX250 sem Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente 9
	400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX250 sem plug-in alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente 9
	400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX250 sem plug-in alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente 9
	400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX250 sem Fixo punho giratório frontal direto vertical 3P 1 conexão frente 9
	400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX250 sem Fixo punho giratório frontal direto vertical 4P 1 conexão frente 9
	400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX250 sem Fixo mecanismo de motor vertical 3P 1 conexão frente 9
	400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX250 sem Fixo mecanismo de motor vertical 4P 1 conexão frente 9
	400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX250 sem plug-in punho giratório frontal direto vertical 3P 1 conexão frente 9
	400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX250 sem plug-in punho giratório frontal direto vertical 4P 1 conexão frente 9
	400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX250 sem plug-in mecanismo de motor vertical 3P 1 conexão frente 9
	400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX250 sem plug-in mecanismo de motor vertical 4P 1 conexão frente 9
	300 mm Prisma G duto autônomo EasyPact CVS100 ... 160 sem Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 9
	300 mm Prisma G duto montado em parede EasyPact CVS100 ... 160 sem Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 9
	300 mm Prisma G duto autônomo EasyPact CVS100 ... 160 sem Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 9
	300 mm Prisma G duto montado em parede EasyPact CVS100 ... 160 sem Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 9
	300 mm Prisma G duto autônomo EasyPact CVS250 sem Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 9
	300 mm Prisma G duto montado em parede EasyPact CVS250 sem Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 9
	300 mm Prisma G duto autônomo EasyPact CVS250 sem Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 9
	300 mm Prisma G duto montado em parede EasyPact CVS250 sem Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 9
	300 mm Prisma G duto autônomo EasyPact CVS100 ... 160 sem Fixo punho giratório frontal direto vertical 3P 1 direct with long terminal shield 9
	300 mm Prisma G duto montado em parede EasyPact CVS100 ... 160 sem Fixo punho giratório frontal direto vertical 3P 1 direct with long terminal shield 9
	300 mm Prisma G duto autônomo EasyPact CVS100 ... 160 sem Fixo punho giratório frontal direto vertical 4P 1 direct with long terminal shield 9
	300 mm Prisma G duto montado em parede EasyPact CVS100 ... 160 sem Fixo punho giratório frontal direto vertical 4P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G duto autônomo EasyPact CVS250 sem Fixo punho giratório frontal direto vertical 3P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G duto montado em parede EasyPact CVS250 sem Fixo punho giratório frontal direto vertical 3P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G duto autônomo EasyPact CVS250 sem Fixo punho giratório frontal direto vertical 4P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G duto montado em parede EasyPact CVS250 sem Fixo punho giratório frontal direto vertical 4P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G duto autônomo compacto NSX100 ... 160 sem Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G duto montado em parede compacto NSX100 ... 160 sem Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G duto autônomo compacto NSX100 ... 160 sem Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G duto montado em parede compacto NSX100 ... 160 sem Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G duto autônomo compacto NSX100 ... 160 sem Fixo punho giratório frontal direto vertical 3P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G duto montado em parede compacto NSX100 ... 160 sem Fixo punho giratório frontal direto vertical 3P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G duto autônomo compacto NSX100 ... 160 sem Fixo punho giratório frontal direto vertical 4P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G duto montado em parede compacto NSX100 ... 160 sem Fixo punho giratório frontal direto vertical 4P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma Pack 250 invólucro do pacote compacto NSX100 ... 160 sem Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma Pack 250 invólucro do pacote compacto NSX100 ... 160 sem Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G duto autônomo compacto NSX250 sem Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G duto montado em parede compacto NSX250 sem Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G duto autônomo compacto NSX250 sem Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G duto montado em parede compacto NSX250 sem Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G duto autônomo compacto NSX250 sem Fixo punho giratório frontal direto vertical 3P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G duto montado em parede compacto NSX250 sem Fixo punho giratório frontal direto vertical 3P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G duto autônomo compacto NSX250 sem Fixo punho giratório frontal direto vertical 4P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma G duto montado em parede compacto NSX250 sem Fixo punho giratório frontal direto vertical 4P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma Pack 250 invólucro do pacote compacto NSX250 sem Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 9

300 mm Prisma Pack 250 invólucro do pacote compacto NSX250 sem Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 9

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	26,000 cm
Package 1 Length	46,000 cm
Package 1 Weight	940,000 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	27,500 cm
Package 2 Length	52,500 cm
Package 2 Weight	9,900 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	60
Package 3 Height	35,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	59,520 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

- ✓ Reach Sem Svhc
- ✓ Sem Metais Pesados Tóxicos
- ✓ Sem Mercúrio
- ✓ Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)
- ✓ Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo

Certificações e normas

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto