

Folha de dados do produto

Especificações



MEDIDOR DE ENERGIA ENERCEPT BASICO 2400A

3020B244S

⚠ Descontinuado em: 23 de jan. de 2021

⚠ Descontinuado

Principal

Linha	PowerLogic
Nome Do Produto	PowerLogic Enercept
Nome Abreviado Do Dispositivo	Enercept
Tipo De Produto Ou Componente	Medidor de potência
Aplicação Do Dispositivo	Monitoramento de energia Sub facturação
Variante	Básico
Monitoramento De Energia	Instrumentação básica
Tipo De Medição	Energia ativa Potência ativa
Tensão Nominal De Fornecimento [Us]	208 ... 480 V CA 50/60 Hz
Frequência Da Rede	50 Hz 60 Hz

Complementar

Tipo De Transformador De Corrente	Equilíbrio núcleo dividido
Current Transformer Input	Termistor 0 ... 300 A
Tensão De Medição	208...480 V
Precisão De Medição	+/- 1 % 10 ... 100%
Protocolo Da Porta De Comunicação	Modbus RTU
Suporte Porta De Comunicação	RS485
Tipo De Rede De Comunicação	Modbus RTU
Modo De Montagem	Direto

Meio ambiente

Temperatura Ambiente Do Ar Para Funcionamento	0...60 °C
Umidade Relativa	95 %
Certificações Do Produto	CUL UL
Largura	Interno: 62 mm Externo: 151 mm
Profundidade	30 mm

Isenção de responsabilidade: Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Altura	Interno: 139 mm
	Externo: 201 mm
Peso Líquido	2 kg

Garantía contractual

Garantía	18 meses
----------	----------