

Folha de dados do produto

Especificações



Protetor de surto DPS Easy9 1P 20kA

EZ9L33120

Principal

Linha De Produto	Easy9
Tipo De Produto Ou Componente	Proteção contra sobretensão
Nome Abreviado Do Dispositivo	DPS Esay9
Poles	1P
Sinalização Remota	Sem
Tipo De Proteção Contra Sobretensão	Rede de distribuição elétrica
Esquema De Aterramento	TT TN
Tipo De Dispositivo Secionador	Disjuntor associado a 230 V

Complementar

Tipo De Classe De Proteção Contra Sobretensão	Tipo 2
Tecnologia De Proteção Contra Sobretensão	MOV
Corrente De Descarga Nominal	Modo comum: 10 kA (L/PE) Modo comum: 10 kA (N/PE)
Corrente De Descarga Máxima	Modo comum: 20 kA L/PE Modo comum: 20 kA N/PE
[Uc] Tensão Máxima De Operação Contínua	Modo comum: 275 V L/PE Modo comum: 275 V N/PE
Maximum [Up] Voltage Protection Level	Modo comum <1,3 kV tipo 2 L/PE
Sinalização Local	Verde e vermelho sinalizador
Modo De Montagem	De encaixe
Suporte De Montagem	Trilho DIN
Desvios De 9 Mm	2
Altura	90 mm
Largura	18 mm
Profundidade	66,2 mm
Cor	Cinza (RAL 7035)
Tempo De Resposta	<= 25 ns
Conexões - Terminais	Terminal tipo túnel (parte de baixo) 5...35 mm² sólido ou flexível
Torque De Aperto	3,5 N.m

Meio ambiente

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Normas	IEC 61643-11
Certificações Do Produto	CE
Grau De Proteção Ip	IP20 no terminal:
Umidade Relativa	5...90 %
Altitude De Funcionamento	2000 m
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-5...60 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-5...70 °C

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,67 cm
Package 1 Width	1,77 cm
Package 1 Length	9,26 cm
Package 1 Weight	112 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	96
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	12,56 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas