

Folha de dados do produto

Especificações



DISPARADOR MICROLOGIC 5.0 COMPACT NS

33511

Principal

Linha	ComPacT
Linha De Produto	Nova geração ComPacT NS 630-1600b
Tipo De Produto Ou Componente	Unidade de viagem
Nome Da Unidade De Disparo	Micrologic 5.0
Tecnologia Da Unidade De Disparo	Eletrônico
Compatibilidade De Gama	Nova geração ComPacT NS630b ... 1600
Aplicação Do Dispositivo	Distribuição
Number Of Poles	4P 3P
Descrição Dos Polos Protegidos	3t 3 t + N/2 4t
Funções De Proteção Da Unidade De Disparo	Proteção seletiva
Tipo De Proteção	for proteção contra curtos-circuitos de curta duração for proteção contra sobrecargas (muito tempo) for proteção contra curtos-circuitos instantâneos
Trip Unit Rating	630 A a 50 °C 800 A a 50 °C 1000 A a 50 °C 1250 A a 50 °C 1600 A a 50 °C 2000 A a 50 °C 2500 A a 50 °C 3200 A a 50 °C
Tipo De Rede	CA
Frequência Da Rede	50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	Prolongamento Fixo

Complementar

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	9 definições ajustáveis
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0,4...1 x pol
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Ajustáveis 9 ajustes
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	0,7...16,6 s a 7,2 x Ir 0,5...24 s a 6 x Ir 12,5...600 s a 1,5 x Ir
Memória Térmica	20 mn
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	9 definições ajustáveis

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	1,5...10 x Ir
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Ajustável
[Tsd] Short-Time Protection Delay Adjustment Range	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	Ajustáveis 9 ajustes
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	2...15 x In Fora
Proteção De Fuga À Terra	Sem
Interbloqueio Seletivo De Zonas Zsi	Sem
Sinalização Local	3 LEDs (Vermelho) para falha elétrica 1 LED (Vermelho) para erro interno

Meio ambiente

Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-50...85 °C

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,9 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	21,5 cm
Package 1 Weight	190,0 g

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

 Sem Pvc

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil