

Folha de dados do produto

Especificações



Interruptor diferencial IDR Easy9 2P 25A tipo AC 300mA 3kA

EZ9R66225

Principal

Linha De Produto	Easy9
Tipo De Produto Ou Componente	Interruptor diferencial (DR/IDR)
Nome Abreviado Do Dispositivo	DR Easy9
Poles	2P
Posição Neutra	Esquerda
[In] Corrente Nominal	25 A
Tipo De Rede	CA
Sensibilidade De Fuga À Terra	300 mA
Atraso De Proteção De Fuga À Terra	Instantâneo
Classe De Proteção De Fuga À Terra	Classe AC
Capacidade De Fechamento E Corte Nominal	500 A
Corrente De Curto-Circuito Condicional Nominal	Disjuntor modular Easy9: 6000 A 25 A

Complementar

Localização Do Dispositivo No Sistema	De saída
Frequência Da Rede	50/60 Hz
[Ue] Tensão De Operação Nominal	230 V CA 50/60 Hz
Tecnologia De Disparo De Corrente Residual	Independente da tensão
[Ui] Tensão De Isolamento Nominal	440 V CA
[Uimp] Tensão Suportável De Impulso Nominal	4 kV
Corrente De Sobretensão	250 A
Indicação De Posição Do Contato	Sim
Tipo De Controle	Alavanca articulada
Modo De Montagem	De encaixe
Suporte De Montagem	Trilho DIN
Compatibilidade Do Bloco De Distribuição Do Barramento Combinado	Parte superior: sim
Passo De Conexão	18 mm entre fases
Desvios De 9 Mm	4
Altura	82 mm

Isenção de responsabilidade: Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Largura	36 mm
Profundidade	72 mm
Cor	Cinza (RAL 7035)
Durabilidade Mecânica	5000 ciclos
Durabilidade Elétrica	CA: 2000 ciclos 230 V CA 50/60 Hz
Conexões - Terminais	Terminal tipo túnel (superior ou inferior) 1...35 mm² rígido Terminal tipo túnel (superior ou inferior) 1...25 mm² Flexível
Torque De Aperto	3,5 N.m superior ou inferior

Meio ambiente

Normas	IEC 61008-1
Certificações Do Produto	CE
Grau De Proteção Ip	IP20
Grau De Poluição	2 conforme IEC 61008-1
Tropicalização	2
Umidade Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-5...60 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-40...85 °C

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	4 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	188 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	9,2 cm
Package 2 Width	9,7 cm
Package 2 Length	25,5 cm
Package 2 Weight	1,63 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	54
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	13,536 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

- ✓

Sem Mercúrio
- ✓

Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)
- ✓

Produto Com Cabos E Componentes De Plástico Sem Halogéneo

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas