

Folha de dados do produto

Especificações



Straight length, Canalis KBA, 25A, 1 circuit, L+N+PE, 3 outlets, 3m, white RAL9003

KBA25ED2303W

Principal

Linha De Produto	Canalis
Nome Abreviado Do Dispositivo	KBA
Tipo De Oferta	Classic
Tipo De Produto Ou Componente	Comprimento reto
Descrição Do Barramento	Comprimento distribuído
Aplicação Do Dispositivo	Distribuição de soquete de energia Iluminação
[Ie] Corrente Nominal De Operação	25 A a 35 °C
[Ue] Tensão De Operação Nominal	230..0,400 V
Frequência Da Rede	50/60 Hz
Polaridade Do Caminho De Cabos Do Barramento	L + N + PE
Número De Circuitos	1
Número De Tomadas De Derivação	3
Tipo De Controle	Sem
Modo De Montagem	Por clips

Complementar

[Uimp] Tensão Suportável De Impulso Nominal	4 kV
[Ui] Tensão De Isolamento Nominal	690 V
[Icw] Corrente Nominal De Curta Duração Admissível	0,44 kA
[Ipk] Corrente Admissível De Pico Nominal	4,4 kA
Limite De Estresse Térmico	195 kA².s
Maximum Radiated Magnetic Field	2 pT
Thdi	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Maximum Voltage Drop	<0,72 V com fator de potência 1 a 50 Hz com 1A para 100 m de comprimento <0,67 V com fator de potência 0,9 a 50 Hz com 1A para 100 m de comprimento <0,61 V com fator de potência 0,8 a 50 Hz com 1A para 100 m de comprimento <0,54 V com fator de potência 0,7 a 50 Hz com 1A para 100 m de comprimento
Normas	EN / IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Largura	30 mm

Isenção de responsabilidade: Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Altura	46 mm
Comprimento	3 m
Cor	Branco (RAL 9003)
Peso Líquido	2,4 kg

Meio ambiente

Grau De Proteção Ip	IP55 conforme EN/IEC 60529
Grau De Proteção Ik	IK06 conforming to IEC 62262
Temperatura Ambiente Do Ar Para Funcionamento	0...35 °C (100% de In) 35...40 °C (96% de In) 40...45 °C (93% de In) 45...50 °C (89% de In) 50...55 °C (85% de In)

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	3,2 cm
Package 1 Length	314 cm
Package 1 Weight	3 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	10,5 cm
Package 2 Width	10,5 cm
Package 2 Length	318 cm
Package 2 Weight	18 kg
Unit Type Of Package 3	PAL
Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	52,5 cm
Package 3 Width	64 cm
Package 3 Length	320 cm
Package 3 Weight	452 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim
✓	Produto Sem Halogéneo	

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas