


Folha de dados do produto

Especificações

CONTATOR2PN 200A 220VCC



CV1BG2G0ZMD00

⚠ Descontinuado em: 23 de jan. de 2021

⚠ Descontinuado

Principal

Linha	TeSys
Nome Do Produto	TeSys B
Tipo De Produto Ou Componente	Contator
Nome Abreviado Do Dispositivo	CV1BG
Aplicação Do Contator	Circuitos resistivos, aquecimento, iluminação Motor
Categoria De Uso	CA-3 CA-1
Tipo Do Circuito De Controle	CC
Descrição De Polos	2P
Composição De Contatos De Polos	2 NA
[Ie] Corrente Nominal De Operação	200 A CA for circuito de potência
Código De Classificação De Corrente Do Contator	BG
[Uc] Control Circuit Voltage	220 V CC

Complementar

Limites De Tensão De Circuito De Controle	Funcionamento: 0,85...1.1 Uc (at <55 °C) Saída: 0.1...0.65 Uc (at <55 °C)
[Ui] Tensão De Isolamento Nominal	690 V conforme IEC 60947-4
Conexões - Terminais	Circuito de controle: cabo com lug Circuito de controle: conector de cabo
[Ue] Tensão De Operação Nominal	690 V CA
[Ith] Corrente Térmica Ao Ar Livre Convencional	200 A (at 40 °C) for circuito de potência
Durabilidade Mecânica	5000000 ciclos
Maximum Operating Rate	120 cic/mn 55 °C

Meio ambiente

Normas	EN 60947-4 IEC 60947-4
Certificações Do Produto	Bureau Veritas CSA CEI
Grau De Proteção Ip	IP00 conforme IEC 60529

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-5...55 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-60...80 °C
Altitude De Funcionamento	2000 m
Resistência Ao Choque	4 gn 2 gn
Resistência À Vibração	4 gn 2 gn

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------