

Folha de dados do produto

Especificações



Bus coupler, GHA, double busbar,
up to 40,5kV 2500A 40kA

GHA-BC-DBB

Principal

Linha De Produto	GHA
Tipo De Produto Ou Componente	Bus coupler with circuit-breaker
Tipo De Instalação	Instalação interior
Aplicação De Disjuntor	Vacuum circuit breaker secondary main breaker
Corrente Nominal Do Barramento	1250 A 2000 A 2500 A
[Ir] Rated Current	1250 A 2000 A 2500 A
Corrente De Pico	63 kA 80 kA 100 kA
Internal Arc Protection	40 kA 1 s

Complementar

Sinalização Local	LED para presença de tensão
Aplicação Do Dispositivo	Railway
Additional Device Type	Relé SEPAM Relé MICOM Relé Easergy P3 Thermal sensor TH110 opcional Motor circuit breaker Motor DS opcional Motor ES opcional Power meter opcional
Monitorando Função	Pressure monitoring IDIS
Environmental Monitoring	Yes CL110 (opcional)
Opção De Detector De Arco	Yes - vamp (pedido separadamente)
Destino Do Produto	Magelis HMI SMD
Altura	2400 mm 2800 mm
Largura	600 mm 900 mm
Profundidade	1700 mm 2200 mm

Meio ambiente

Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-25...40 °C
---	-------------

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Altitude De Funcionamento	<= 4500 m
---------------------------	-----------

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)

Diretiva Rohs Da Ue

Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
