

Folha de dados do produto

Especificações



DISJUNTOR NSX250N MA150 3P

LV431753

Descontinuado em: 31 de mar. de 2022

Descontinuado

Principal

Linha	Compactar
Nome Do Produto	Compact NSX
Linha De Produto	ComPact NSX100...250
Nome Abreviado Do Dispositivo	NSX250N
Tipo De Produto Ou Componente	Disjuntor
Aplicação Do Dispositivo	Motor
Number Of Poles	3P
Descrição Dos Polos Protegidos	3t
[In] Corrente Nominal	150 A a 65 °C
[Ue] Tensão De Operação Nominal	690 V CA 50/60 Hz
Tipo De Rede	CA
Frequência Da Rede	50/60 Hz
Adequação Para Isolamento	Sim conforme EN/IEC 60947-2
Categoria De Uso	Categoria A
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	85 kA a 240 V CA 50/60 Hz para UL 508 10 kA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 35 kA Icu a 525 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 50 kA a 480 V CA 50/60 Hz para UL 508 36 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 50 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 50 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 90 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 15 kA a 600 V CA 50/60 Hz para UL 508
Performance Level	N 50 kA 415 V CA
Nome Da Unidade De Disparo	MA
Tecnologia Da Unidade De Disparo	Magnético
Funções De Proteção Da Unidade De Disparo	I
Tipo De Controle	Alavanca articulada
Circuit Breaker Mounting Mode	Fixo

Complementar

[Ui] Tensão De Isolamento Nominal	800 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensão Suportável De Impulso Nominal	8 kV

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	10 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 35 kA a 525 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 36 kA a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 50 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 50 kA a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 90 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Durabilidade Mecânica	20000 ciclos
Durabilidade Elétrica	5000 ciclos a 690 V pol 10000 ciclos a 690 V pol/2 10000 ciclos a 440 V pol 20000 ciclos a 440 V pol/2
Suporte De Montagem	Placa posterior
Conexões Da Parte De Cima	Frontal
Conexão Na Parte Inferior	Frontal
Passo De Conexão	35 mm
Tipo De Proteção	I : for proteção contra curtos-circuitos (magnético)
Classificação Da Unidade De Disparo	150 A a 65 °C
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Ajustável
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	9..0,14 x pol
Proteção De Fuga À Terra	Sem
Number Of Slots For Electrical Auxiliaries	5 Slot (s)
Width (W)	105 mm
Height (H)	161 mm
Depth (D)	86 mm
Peso Líquido	2,4 kg

Meio ambiente

Normas	EN/IEC 60947
Certificações Do Produto	CCC EAC Marine
Categoria De Sobretensão	Classe II
Classe De Proteção Contra Choques Elétricos	Classe II
Grau De Poluição	3 conforme IEC 60664-1
Grau De Proteção Ip	IP40 conforme IEC 60529
Grau De Proteção Ik	IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-50...85 °C
Umidade Relativa	0...95 %
Altitude De Funcionamento	0...2000 m sem degradação 2000 m...5000 m com degradação

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	11,2 cm

Package 1 Width	16,76 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	1,993 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil