

Folha de dados do produto

Especificações



MÓDULO DE ENTRADA/SAÍDA ENERLIN'X LV434063

LV434063

Principal

Nome Abreviado Do Dispositivo	interface de I / O
Tipo De Produto Ou Componente	Módulo I / O
Compatibilidade Da Linha	Masterpact MasterPact MTZ Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compacto Compact NSX Compacto ComPact NS630b...1600 Compacto ComPact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R
Nome Do Produto	Enerlin'X IO

Complementar

Tipo De Rede De Comunicação	Universal Logic Ligue ligar 2 conectores RJ45
Tensão Nominal De Fornecimento [Us]	24 V CC - 20...10 %
Consumo De Corrente	165 mA
Compatibilidade Eletromagnética	Teste de imunidade contra descarga eletrostática conforme EN/IEC 61000-4-2 Imunidade a campos irradiados 10 V/m conforme EN/IEC 61000-4-3 Surge immunity test conforme EN/IEC 61000-4-5
Número De Entradas	6 Digital 1 analógico
Tipo De Entrada	Digital a estado 1: 19,8...25,2 V - CC - 6,1...8,8 mA Digital a estado 0: 0...19,8 V - CC - 0 mA
Número De Saídas	3 Digital
Tipo De Saída	Digital: 250 V - CA - 5 A
Comprimento Do Cabo	10 m
Modo De Montagem	Por clips
Suporte De Montagem	Trilho DIN de 35 mm
Tipo De Controle	Por software
Atraso	0...20 s
Frequência De Vibração	5...8,4 Hz
Conexões - Terminais	Bloco terminal de parafusos
Certificações Do Produto	FCC GOST CE cULus

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Normas	IEC 60947-6-2 UL 60950 IEC 60950 UL 508
Profundidade	70,6 mm
Altura	116 mm
Largura	71,7 mm
Peso Líquido	229,5 g

Meio ambiente

Umidade Relativa	5...85 %
Grau De Proteção Ip	IP2x conectores: IP4X painel frontal: IP3x Outras Partes:
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-20...70 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-40...85 °C
Grau De Poluição	3
Retardamento De Chamas	V0 conforme UL
Resistência Ao Choque	1000 m / s²

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	8,800 cm
Package 1 Length	12,500 cm
Package 1 Weight	294,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,752 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	192
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	71,228 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil