

Folha de dados do produto

Especificações



TRANSFORMADOR DE CORRENTE BCPM 400A 0.3V

LVCT00403S

 Descontinuado em: 19 de mar. de 2024

 Será descontinuado

Principal

Linha	PowerLogic
Nome Abreviado Do Dispositivo	LVCT
Tipo De Produto Ou Componente	Transformador de corrente
Tensão De Saida	1 A ou 5 A
Conexão Elétrica	Cabo: 1,8 m (AWG 18 600 V)
Destino Do Produto	BCPM BCPMSC Enercept IEM3000 EM3500 EM4200 EM4900
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de medição
Tipo De Transformador De Corrente	Equilíbrio núcleo dividido
[In] Corrente Nominal	400 A
Frequência Da Rede	50/60 Hz

Complementar

Compatibilidade Da Linha	Powerlogic PowerLogic BCPM BCPMA medidor de energia multi-circuito Powerlogic PowerLogic BCPM BCPMB medidor de energia multi-circuito Powerlogic PowerLogic BCPM BCPME medidor de energia multi-circuito Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA medidor de energia multi-circuito Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB medidor de energia multi-circuito Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE medidor de energia multi-circuito Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3502 medidor de energia Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3550 medidor de energia Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3555 medidor de energia Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3560 medidor de energia Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3561 medidor de energia Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4235 medidor de energia Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4236 medidor de energia Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4904 medidor de energia multi-circuito Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4908 medidor de energia multi-circuito Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4914 medidor de energia multi-circuito Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4928 medidor de energia multi-circuito Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3455 medidor de energia Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3465 medidor de energia
Precisão De Medição	1 % 10 ... 100%
Meio ambiente	
Umidade Relativa	95 %
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-15...60 °C

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-40...70 °C
Largura	Interno: 62 mm Externo: 151 mm
Profundidade	30 mm
Altura	Interno: 73 mm Externo: 132 mm
Peso Líquido	0,58 kg

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,2 cm
Package 1 Width	21,0 cm
Package 1 Length	25,4 cm
Package 1 Weight	863,64 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	7
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	7,36 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim
Regulamento Reach	Declaração REACH	
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme	Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China	