

Folha de dados do produto

Especificações



QUADRO DE DISTRIBUICAO PRAGMA EMBUTIR 1 FILA 18 MODULOS

PRA25118

Descontinuado

Descontinuado em: 1 de fev. de 2024

Fim do serviço em: 12 de mar. de 2024

Principal

Linha	Pragma
Tipo De Produto Ou Componente	Invólucro
Tipo De Invólucro	Caixa de distribuição
Largura	Parede: 456 mm Fora: 486 mm
Altura	Parede: 330 mm Fora: 360 mm
Profundidade	Parede: 86 mm Fora: 23 mm
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	18
Nb Of Horizontal Rows	1
Classe De Isolamento Elétrico	Dupla isolamento Classe II
Equipamentos Fornecidos	2 x bloco terminal 1 x etiqueta de identificação 1 x kit de marcação 1 x obturador
Type Of Door	Sem

Complementar

Montagem Em Invólucro	Embutir
Desvios De 9 Mm	36
Número Total De Módulos De 18 Mm	18
Dissipação De Alimentação Em W	45 W
[In] Corrente Nominal	90 A
[Ui] Tensão De Isolamento Nominal	400 V
Tipo De Calha	DIN
Descrição Da Placa De Montagem	Sem placa de montagem
Entrada De Cabo	Cabo ou tubo Pré-recortes laterais Placas removíveis
Número De Blocos De Terminal	1 terra (Rápido) com 24 de saída 1 neutro (Rápido) com 14 de saída

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Saídas Do Bloco De Distribuição	3 x 25 mm² para terra 21 x 4 mm² para terra 3 x 25 mm² para neutro 11 x 4 mm² para neutro
Material Do Invólucro	Parte traseira: tecnoplástico Face frontal: tecnoplástico
Cor	Invólucro: Branco (RAL 9016) Face frontal: cinza (RAL 7004)
País De Destino	Grécia Hungria Rússia República Tcheca
Profundidade Incorporada	86 mm
Profundidade Interna	84 mm

Meio ambiente

Resistência A Incêndios	Parte traseira: 650 °C Face frontal: 650 °C
Grau De Proteção Ip	IP30 sem porta IP40 com porta
Grau De Proteção Ik	IK08 sem porta IK09 com porta
Categoria De Sobretensão	II
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-25...60 °C
Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12,000 cm
Package 1 Width	37,500 cm
Package 1 Length	49,500 cm
Package 1 Weight	3,471 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	31
Package 2 Height	120,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	119,601 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim
✓	Produto Sem Halogéneo	

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas