

Folha de dados do produto

Especificações



MODULO PREMIUM ETHERNET COM WEB

TSXETY110WS

-  **Descontinuado em:** 31 de dez. de 2018
-  **Fim do serviço em breve em:** 31 de dez. de 2026

 **Vendas restritas para serviços**

Principal

Linha De Produto	Plataforma de automação Modicon Premium
Tipo De Produto Ou Componente	Módulo TCP/IP Ethernet
Interface Física	AUI - 100BASE-5 1 cabo AUI RJ45 - 10BASE-T 1 par trançado
Taxa De Transmissão	10 Mbit/s
Serviço De Comunicação	Mensagens TCP Modbus Abertura TCP opcional Agente SNMP Sistema de mensagens Uni-TE Palavras comuns, Ethway/X-Way Aplicação a aplicação, Ethway/X-Way
Alimentação	Via fonte de alimentação do rack
Sinalização Local	1 LED para detecção de colisões (COL) 1 LED para status da rede Ethernet (RUN) 1 LED para falha de porta Ethernet (ERR) 1 LED para atividade de transmissão/recepção (TX/TR)

Complementar

Protocolo Da Porta De Comunicação	Ethway/X-Way Modbus TCP Uni-Telway
Número Máximo De Ligações	64
Servidor Web	Transparente, pronto para classe C10
Web Feature	Editor de Dados (via terminal PC) Rack Viewer FactoryCast configurável
Descrição Da Memória	Tamanho da página web do usuário 1,4 MB
Gravação	CE
Compatibilidade Do Produto	PL7 Pro
Consumo De Corrente	1200 mA 5 V CC com fonte de alimentação remota (AUI) 800 mA 5 V CC sem fonte de alimentação remota (RJ45)
Formato Do Módulo	Padrão
Peso Líquido	0,37 kg

Meio ambiente

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem devesa ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Normas	FM Classe 1 Divisão 2 grupo D FM Classe 1 Divisão 2 grupo C EN 61131-2 FM Classe 1 Divisão 2 grupo B FM Classe 1 Divisão 2 grupo A
Certificações Do Produto	UL 508 CSA 1010-1
Grau De Proteção Ip	IP20
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	0...60 °C
Umidade Relativa	10...95 % a 60 °C Sem condensação

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	552,0 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	6,624 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------