

Folha de dados do produto

Especificações



RELE TERMICO TESYS D CLASSE 10 710A 1NA+1NF NAO DIFERENCIAL LR3D14

LR3D14

Principal

Linha	TeSys TeSys Deca
Nome Do Produto	TeSys LRD TeSys Deca
Tipo De Produto Ou Componente	Relê de sobrecarga térmica sem diferencial
Nome Abreviado Do Dispositivo	LR3D
Aplicação De Relê	Proteção do motor
Compatibilidade Do Produto	LC1D18 LC1D09 LC1D12 LC1D38 LC1D25 LC1D32
Tipo De Rede	CC CA
Classe Do Disparo De Sobrecarga	Classe 10A para IEC 60947-4-1
Linha De Ajuste De Proteção Térmica	7...10 A
[Ui] Tensão De Isolamento Nominal	Circuito de potência: 600 V para CSA Circuito de potência: 600 V para UL Circuito de potência: 690 V para IEC 60947-4-1

Complementar

Frequência Da Rede	0...400 Hz
Suporte De Montagem	Placa, com acessórios específicos Calha, com acessórios específicos Com contator
Limiar De Disparo	1,14 +/- 0,06 Ir para IEC 60947-4-1
Contato Auxiliar	1 NA + 1 NF
[Ith] Corrente Térmica Ao Ar Livre Convencional	5 A para circuito de sinalização
Corrente Admissível	3 A a 120 V CA-15 of circuito de sinalização 0,22 A a 125 V CC-13 of circuito de sinalização
[Ue] Tensão De Operação Nominal	690 V CA 0...400 Hzparacircuito de potênciaconformeIEC 60947-4-1
Classificação Do Fusível Associado	4 A gG for circuito de sinalização 4 A BS for circuito de sinalização
[Uimp] Tensão Nominal Suportável De Impulso	6 kV
Sensibilidade Da Falha De Fase	Corrente de desarme de 130 % da Ir em duas fases, a última em 0
Tipo De Controle	Vermelho Botão não luminoso: Pare Azul Botão não luminoso: reinicialização

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Compensação De Temperatura	-20...60 °C
Conexões - Terminais	Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 cabo(s) 1...2,5 mm² Flexível Sem ponta do cabo Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 cabo(s) 1...2,5 mm² Flexível Com ponta do cabo Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 cabo(s) 1...2,5 mm² Sólido Sem ponta do cabo Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 cabo(s) 1,5...10 mm² Flexível Sem ponta do cabo Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 cabo(s) 1...4 mm² Flexível Com ponta do cabo Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 cabo(s) 1...6 mm² Sólido Sem ponta do cabo
Torque De Aperto	Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso Circuito de potência: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso
Altura	66 mm
Largura	45 mm
Profundidade	70 mm
Peso Líquido	0,124 kg

Meio ambiente

Resistência Climática	para IACS E10
Grau De Proteção Ip	IP20 conforme IEC 60529
Temperatura Ambiente Do Ar Para Funcionamento	-20...60 °C sem degradação conforme IEC 60947-4-1
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-60...70 °C
Retardamento De Chamas	V1 conforme UL 94
Robustez Mecânica	Vibrações: 6 gn conforme IEC 60068-2-6 Choques: 15 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-7
Força Dielétrica	1,89 kV a 50 Hz conforme IEC 60947-1
Normas	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.4 GB/T 14048.5 EN 50495
Certificações Do Produto	IEC UL CSA CCC EAC BV RINA DNV-GL LROS (Lloyds register of shipping) ATEX INERIS UKCA

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	7,800 cm
Package 1 Length	8,800 cm

Package 1 Weight	142,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,731 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil