


Fiche Produit

Spécifications



discrete I/O module Modicon Momentum - Conformal coating - 16 I/O solid state

170ADM35010C

! La production de ce produit a été arrêtée le: 9 oct. 2023

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principal

Gamme De Produits	Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
Fonction Produit	Base d'E/S statique numérique c.c.
Groupe De Voies	2 groupes de 8 sorties 1 groupe de 16 entrées
Nombre Entrées Tor	16 conformément à IEC 1131-2 Type 1
Type D'Entrée Tor	Positif
Tension Entrées Tor	24 V DC
Nombre Sorties Numériques	16
Type De Sortie Tor	Interrupteur statique
Tension De Sortie Tor	24 V c.c. <= 30 V
Logique De Sortie Numérique	Positive
Traitement De Protection	Vernis revêtement Humiseal 1A33

Complémentaire

[Us] Tension D'Alimentation	24 V DC
Limites De La Tension D'Entrée	- 3...30 V
Fréquence Du Réseau	47...63 Hz
Tension État 0 Garanti	-3...5 V
Tension État 1 Garanti	11...30 V
Etat Actuel 0 Garanti	<= 1,2 mA
Etat Actuel 1 Garanti	>= 2,5 mA
Résistance D'Entrée	4 kOhm
Courant De Sortie Tor	4 A par groupe 8 A par module 0.5 A par point
Courant De Fuite Maximum	1 mA à 24 V (circuit de sortie)
Courant De Crête En Sortie	5 A
Chute De Tension Maximale	<0,5 V 0,5 A à phase 1 circuit de sortie
Type De Faute	Surintensité à la sortie
Temps De Réponse	< 0,1 ms de l'état 0 à l'état 1 en sortie < 0,1 ms de l'état 1 à l'état 0 en sortie 2,2 ms de l'état 0 à l'état 1 en entrée 3,3 ms de l'état 1 à l'état 0 en entrée

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Isolement Entre Voies Et Bus	500 V c.a.
Puissance Dissipée	6 W <= 8 W
Marquage	CE
Description Des Bornes Api N°1	(9)IN_DIS#9 (L+)PW_POS (1)IN_DIS#1 (3)IN_DIS#3 (16)IN_DIS#16 (11)IN_DIS#11 (5)IN_DIS#5 (M-)PW_NEG (8)IN_DIS#8 (13)IN_DIS#13 (15)IN_DIS#15 (10)IN_DIS#10 (7)IN_DIS#7 (14)IN_DIS#14 (6)IN_DIS#6 (2)IN_DIS#2 TB (12)IN_DIS#12 (4)IN_DIS#4
Description Des Bornesapi N°2	(15)OUT_DIS#15 (11)OUT_DIS#11 (8)OUT_DIS#8 (3)OUT_DIS#3 (10)OUT_DIS#10 (13)OUT_DIS#13 (12)OUT_DIS#12 (2L+)PW_POS (6)OUT_DIS#6 (7)OUT_DIS#7 (1)OUT_DIS#1 (1L+)PW_POS (14)OUT_DIS#14 (5)OUT_DIS#5 (2)OUT_DIS#2 TB_1 (4)OUT_DIS#4 (9)OUT_DIS#9
Consommation Électrique	250 mAà 24 V DC
Profondeur	47,5 mm
Hauteur	141,5 mm
Largeur	125 mm
Poids	0,2 kg

Environnement

Certifications Du Produit	CSA UL
Tenue Aux Décharges Electrostatiques	4 kV contact conformément à CEI 801-2 8 kV dans l'air conformément à CEI 801-2
Tenue Aux Champs Electromagnétiques Rayonnés	10 V/m 80...1000 MHz conformément à CEI 801-3
Température De Fonctionnement	0...60 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...85 °C
Humidité Relative	95 % sans condensation
Altitude De Fonctionnement	<= 5000 m

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	18,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	26,0 cm
Poids De L'Emballage 1	407,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	4,07 kg
Type D'Emballage 3	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 3	80
Hauteur De L'Emballage 3	60,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	80,0 cm
Poids De L'Emballage 3	32,56 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie