

Fiche Produit

Spécifications



Contactor, Type S, multipole lighting, electrically held, 30A, 2 pole, 110/120 VAC 50/60 Hz coil, NEMA 12, +options

8903SMA1V02C

Principal

Produit	Electrically Held Lighting Contactor
Type	S

Complémentaire

Control Circuit Voltage	120 V AC 60 Hz 110 V AC 50 Hz
Courant Nominal	30 A
Nombre De Pôles	2P
Control Units	Sélecteur 3 positions (HAND-OFF-AUTO)
Pilot Light	Sans veilleuse
Auxiliary Contacts	Sans
Other Options	None
Raccordement Électrique	Cosses
Hauteur	324 mm
Profondeur	217 mm
Largeur	162 mm

Environnement

Enclosure Type	NEMA 12/3R feuille d'acier peint en saillie et none
Certifications Du Produit	listé UL CSA

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	32,4 cm
Largeur De L'Emballage 1	16,2 cm
Longueur De L'Emballage 1	21,7 cm
Poids De L'Emballage 1	8,251 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Directive Rohs Ue	Non conforme
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.