

Fiche Produit

Spécifications



Rack ATS, 230 V, 32 A, IEC 309 in, (16) C13 (2) C19 out

AP4424

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 1 nov. 2024

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué.

Présentation

Lead Time Généralement disponible en stock

Principal

Tension D'Entrée Principale	230 V
Tension De Sortie Principale	230 V
Type De Connexion Entrée	CEI 60309 32 A 2P + E
Nombre D'Unité De Rack	2U
Longueur De Câble	2,44 m
Nombre De Câbles	2
Équipement Fournis	Supports de montage en rack Câble de configuration RS-232 Câble de configuration série

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	8,8 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	23,6 cm
Poids	6,94 kg
Emplacement De Montage	Façade Arrière
Montage Préconisé	No preference
Mode D'Installation	Rack montée

Entrée

Fréquence Réseau	50/60 Hz
Courant De Ligne Max	32 A
Limites Du Courant D'Entrée	32 A
Capacité De Chargement	7400 VA

Sortie

Maximum Total Current Draw Per Phase 32 A

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Nombre De Prises D'Alimentation	16 CEI 60320 C13 2 CEI 60320 C19
Type De Protection	Disjoncteur

Conformité

Normes	EN 55022 class A FCC partie 15 Classe A
--------	--

Environnement

Température De Fonctionnement	-5...45 °C
Humidité Relative	5...95 %
Altitude De Fonctionnement	0...10000 ft
Température Ambiante Pour Le Stockage	-25...65 °C
Humidité Relative De Stockage	5...95 %
Altitude De Stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	21 cm
Largeur De L'Emballage 1	35,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	58,4 cm
Poids De L'Emballage 1	9,43 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Sans Plomb

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conforme aux dérogations](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)