

Fiche Produit

Spécifications



Fuse carrier, TeSys DF, 2P, 32A, 690VAC, fuse size 10x38mm

DF102

Principal

Gamme	TeSys
Nom Du Produit	TeSys DF
Fonction Produit	Porte-fusibles
Nom Abrégé De L'Appareil	DF10
Compatibilité Produit	DF2CA cartouche fusible DF2CN cartouche fusible
Description Des Pôles	2P
Taille Du Fusible	10 x 38 mm
Type De Fusible	, aM , gG
Type De Commande	Par maneton cadenassable
Catégorie D'Emploi	AC-20B conformément à CEI 60947-3 DC-20B conformément à CEI 60947-3
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V AC 690 V DC
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	32 Aà 400 V AC
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	32 A à <20 °C
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	690 V AC
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV
Catégorie De Surtension	III
Résistance De Court-Circuit	120 kA 400 V conformément à CEI 60947-3 120 kA 500 V conformément à CEI 60947-3
Puissance Dissipée En W	3 W puissance dissipée maximale par fusible

Complémentaire

Normes	EN/CEI 60947-3 EN/CEI 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 EN 45545-2: R22 HL2
Certifications Du Produit	CEI UL recognized CSA CCC EAC DNV-GL
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Position De Montage	Vertical (tolérance: +/- 23°)

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Mode De Raccordement	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...16 mm²rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...6 mm²rigide Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...16 mm²souple avec ou sans Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...6 mm²souple avec ou sans
Couple De Serrage	2,2 N.m - avec tournevis PZ2 2,2 N.m - avec tournevis plat Ø 5,5 mm
Hauteur	79,5 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	61 mm
Poids	0,085 kg
Quantité Par Lot	Jeu de 6

Environnement

Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...70 °C
Température De Fonctionnement	-40...70 °C avec déclassement au dessus de 20°C
Altitude De Fonctionnement	0...2000 m
Degré De Protection Ip	IP20
Degré De Pollution	3
Tenue Au Feu	960 °C conformément à CEI 60695-2-1
Code De Comptabilité	DF10

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,2 cm
Longueur De L'Emballage 1	8 cm
Poids De L'Emballage 1	90 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	6,8 cm
Largeur De L'Emballage 2	8,5 cm
Longueur De L'Emballage 2	22,2 cm
Poids De L'Emballage 2	566 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	96
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	30 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	9,66 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises Profil de circularité