

# Folha de dados do produto

Especificações



## CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V PL/BR MILUZ S3B62010

S3B62010

### Principal

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Linha                         | Miluz       |
| Nome Da Linha                 | Bossa       |
| Tipo De Produto Ou Componente | Seccionador |

### Complementar

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Apresentação Do Dispositivo     | Mecanismo completo                                            |
| Tipo De Embalagem               | Flow-pack                                                     |
| Função De Chaveamento           | Simples                                                       |
| Sinalização Local               | Sem luz piloto                                                |
| Gravação                        | 1 - L                                                         |
| [In] Corrente Nominal           | 10 A                                                          |
| [Ue] Tensão De Operação Nominal | 250 V CA                                                      |
| Material                        | ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): dispositivo de fiação |
| Número De Módulos               | 1 módulo                                                      |
| Modo De Fixação                 | Por parafusos                                                 |
| Conexões - Terminais            | Conexões por parafuso                                         |
| Secção Do Cabo                  | 4 mm²                                                         |
| Medidor Awg                     | AWG 12                                                        |
| Altura                          | 111 mm                                                        |
| Largura                         | 73 mm                                                         |
| Profundidade                    | 36 mm                                                         |
| Profundidade Incorporada        | 26 mm                                                         |
| Profundidade Da Projeção        | 10 mm                                                         |

### Meio ambiente

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Normas                   | ABNT NBR NM 60.669 |
| Certificações Do Produto | RETIE<br>NOM/ANCE  |

### Unidades de embalagem

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Unit Type Of Package 1       | PCE |
| Number Of Units In Package 1 | 1   |

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Package 1 Height             | 4 cm    |
| Package 1 Width              | 11,5 cm |
| Package 1 Length             | 7,7 cm  |
| Package 1 Weight             | 52 g    |
| Unit Type Of Package 2       | CAR     |
| Number Of Units In Package 2 | 20      |
| Package 2 Height             | 15,8 cm |
| Package 2 Width              | 21,5 cm |
| Package 2 Length             | 26,5 cm |
| Package 2 Weight             | 1249 g  |

## Garantia contratual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|

Sustentabilidade



O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO<sub>2</sub>.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência   RoHS/REACH

## Desempenho de bem-estar

|   |                               |     |
|---|-------------------------------|-----|
| ✓ | Reach Sem Svhc                |     |
| ✓ | Sem Metais Pesados Tóxicos    |     |
| ✓ | Sem Mercúrio                  |     |
| ✓ | Informações Das Isenções Rohs | Sim |

## Certificações e normas

|                         |                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamento Reach       | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                 |
| Diretiva Rohs Da Ue     | Conforme<br><a href="#">Declaração RoHS da EU</a>                                                                |
| Regulamento Rohs China  | <a href="#">Declaração RoHS China</a><br>Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China) |
| Divulgação Ambiental    | <a href="#">Perfil ambiental do produto</a>                                                                      |
| Perfil De Circularidade | Não são necessárias operações de reciclagem específicas                                                          |