

Fiche Produit

Spécifications



"Harmony - sélecteur à gradins à came - 1 pôle - 45° - 10A - fixation Ø16/22mm"

K10C003QCH

Principal

Gamme De Produits	Harmony K
Fonction Produit	Commutateur à came complet
Nom De Composant	K10
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	10 A
Montage Du Produit	Montage avant
Mode De Fixation	Trou Ø 16 ou 22 mm
Type De Tête Du Contrôleur À Came	Avec plastron 30 x 30 mm
Type D'Unité De Commande	Noir poignée
Cadenassage De La Commande Rotative	Sans
Présentation De L'Étiquette	Avec métallisé marquage, 0 - 1 - 2 - 3 noir marquage
Fonction Du Commutateur	Interrupteur progressif
Rappel	Sans
Position 0	Avec position Off
Description Des Pôles	1P
Positions Angulaires	Droite : 270° - 315° - 0° - 45°
Degré De Protection Ip	Bloc de contacts: IP20 Tête de commande: IP65 conforming to CEI 60529

Complémentaire

Type D'Enclenchements	3
Angle De Commutation	45 °
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	440 V (degré de pollution 3) conformément à CEI 60947-1
Puissance Assignée D'Emploi En W	370 W AC-23A, 110/120 V monophasé 750 W AC-23A, 220/240 V monophasé
Puissance Nominale En Hp	0,33 hpà 110/120 V AC, monophasé 0,75 hpà 220/240 V AC, monophasé
[Ie] Courant Assigné D'Emploi En Ac	10 Aà 400 V AC-1 10 Aà 400 V AC-21A 3 Aà 240 V AC-15 6 Aà 120 V AC-15
[Ie] Courant Assigné D'Emploi En Dc	10 Aà 24 V résistive charge 0,3 Aà 220 V résistive charge 0,7 Aà 110 V résistive charge
Durée De Vie Électrique	100000000 cycle
Protection Contre Les Courts-Circuits	10 A cartouche fusible, type gG

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV conformément à CEI 60947-1
Fonctionnement Des Contacts	À action dépendante
Raccordement Électrique	Borniers à vis-étrier captives, capacité de serrage: 2 x 1,5 mm²
Durée De Vie Mécanique	1000000 cycle
Largeur Hors Tout Cao	30 mm
Hauteur Hors Tout Cao	30 mm
Profondeur Hors Tout Cao	88 mm
Poids	0,045 kg

Environnement

Normes	CENELEC EN 50013 EN/CEI 60947-3 EN/CEI 60947-5-1
Certifications Du Produit	CULus
Traitement De Protection	TC
Température De Fonctionnement	-20...55 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...70 °C
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe II conformément à CEI 60536

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,1 cm
Longueur De L'Emballage 1	4,0 cm
Poids De L'Emballage 1	64,0 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	65
Hauteur De L'Emballage 2	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	4,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach	
	Sans Métaux Lourds Toxiques	
	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach		Déclaration REACH
Directive Rohs Ue		Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine		Déclaration RoHS pour la Chine
Deee		Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.