

Fiche Produit

Spécifications



Sectionneur, TeSys LK, sans fusible, 400A, 600 V, calibré HP, 3 pôles, poignée rotative, jusqu'à 200 kA SCCR

LK4QU3N

Principal

Gamme	TeSys
Nom Du Produit	TeSys LK
Fonction Produit	Disconnect Switch
Type De Sectionneur	Sectionneur sans fusible
Aptitude Au Sectionnement	Oui

Complémentaire

Description Des Pôles	3P
Type De Réseau	AC DC
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	200 Aà 690 V AC AC-23A conformément à CEI 400 Aà 400 V AC AC-22A conformément à CEI 400 Aà 400 V AC AC-23A conformément à CEI 400 Aà 690 V AC AC-22A conformément à CEI 400 A conformément à CSA 400 A conformément à UL
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	600 V AC 50/60 Hz
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	1000 V
Type De Commande	Poignée rotative
Type De Commande Rotative	Avant externe Côté droit externe
Support De Montage	Platine
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	12 kV conformément à CEI
Puissance Nominale En W	185 kWà 690 V 220 kWà 400 V 280 kWà 500 V
Puissance Nominale En Hp	125 hpà 240 V 312 A AC 250 hpà 480 V 302 A AC 350 hpà 600 V 336 A AC 20 hpà 125 V 148 A DC 50 hpà 250 V 173 A DC
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	48 kA
Durée De Vie Mécanique	6000 cycle
Durée De Vie Électrique	1000 cycle
Mode De Raccordement	Bornes à anneau 1 16 mm²
Hauteur	260 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Largeur	230 mm
Profondeur	128 mm

Environnement

Normes	UL98 CEI 60947-3 CSA C22.2 No 4
Certifications Du Produit	CE UL CSA

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	28,200 cm
Largeur De L'Emballage 1	54,100 cm
Longueur De L'Emballage 1	42,000 cm
Poids De L'Emballage 1	6,402 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	4
Hauteur De L'Emballage 2	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,000 cm
Poids De L'Emballage 2	37,608 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach	
	Sans Métaux Lourds Toxiques	
	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach		Déclaration REACH
Directive Rohs Ue		Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine		Déclaration RoHS pour la Chine