

Fiche Produit

Spécifications



Quantum Ethernet RIO Head

140CRP31200

! La production de ce produit a été arrêtée le: 15 sept. 2023

! Ce produit va cesser d'être fabriqué.

Principal

Gamme De Produits	Modicon Quantum
Fonction Produit	Tête RIO pour Quantum
Nombre De Ports	4
Type De Connexion Intégrée	Ethernet IP/Modbus TCP pour Port de service Ethernet IP/Modbus TCP pour port d'interconnexion Ethernet IP/Modbus TCP pour Réseau équipements
Protocole Du Port Communication	Ethernet IP/Modbus TCP
Service Communication	Diagnostics de dispositifs d'entrée/sortie à distance Configuration des paramètres IP Support RSTP Configuration des dispositifs d'entrée/sortie à distance Permet à l'API de se connecter à un réseau Ethernet

Complémentaire

Topologie	Boucle de connexion en série
Signalisation Locale	Activité: 1 LED (vert) Prêt: 1 LED (vert) État du module (Mod Status): 1 LED (vert/rouge) État des communications réseau (NetStatus): 1 LED (vert/rouge)
Accessoires Associés	140CPU65150 140CPU65260 140CPU65160 140CPU67261 140CPU67160
Caractéristique D'Environnement	Standard Zone dangereuse Classe I Division 2 conformément à EN/CEI 61131-1
Largeur	167 mm
Hauteur	50 mm
Poids	0,554 kg

Environnement

Certifications Du Produit	UL 508 CE C-Tick
Normes	CSA C22.2 No 142 EN 55011 CEI 61000-4-16
Degré De Protection Ip	IP20 conformément à EN 61131-2 IP20 conformément à CEI 60527
Catégorie De Surtension	Classe I conformément à EN 61131-2

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Température De Fonctionnement	0...60 °C conformément à CEI 60068-2-2 0...60 °C conformément à CEI 60068-2-2
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...85 °C conformément à CEI 60068-2-2 -40...85 °C conformément à CEI 60068-2-2
Tenue Aux Vibrations	3.5 mm constant amplitude (f= 0,5...8,4 Hz) conformément à EN 61131-2 1 gn accélération constante (f= 8,4...150 Hz) conformément à EN 61131-2
Altitude De Fonctionnement	2000 m
Transport Altitude Maxi	3000 m
Humidité Relative	93 % conforming to CEI 60068

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	16,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	31,500 cm
Poids De L'Emballage 1	547,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	7
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	4,352 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)