

Fiche Produit

Spécifications



"Modicon Momentum - module de sorties numériques - 16 sorties à transistors"

170ADO54050

Principal

Gamme De Produits	Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
Fonction Produit	Base de sortie numérique CA
Groupe De Voies	2 groupes de 8 sorties
Nombre Sorties Numériques	16
Type De Sortie Tor	Triac
Tension De Sortie Tor	120 V c.a.
Courant Par Voie	0,5 A
Protection Court-Circuit	Fusible interne, 5 A à fusion lente par groupe
Traitement De Protection	TC

Complémentaire

[Ue] Tension Assignée D'Emploi	120 V c.a.
Courant De Sortie Tor	4 A par groupe 8 A par module
Courant Minimum De Sortie	30 mA
Courant De Fuite Maximum	1,9 mA 120 V c.a.
Courant De Pointe	10 A pendant 2 cycles 15 A pendant 1 cycle 5 A pendant 3 cycles
Chute De Tension Maximale	<1,5 V 0,5 A à phase 1
Protection Contre Les Surcharges En Sortie	Fusible interne
Temps De Réponse	1/2 x 1/f (= 0,5 d'un cycle de ligne) de phase 0 à phase 1 1/2 x 1/f (= 0,5 d'un cycle de ligne) de phase 1 à phase 0
Isolement Entre Voies Et Bus	1780 V CA pendant 1 minute
Puissance Dissipée	7,5 W maximum 6 W typique
Marquage	CE
Signalisation Locale	Statut du canal: 16 DELs
Consommation Électrique	125 mAà 120 V AC

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Description Des Bornes Api N°1	(3)OUT_DIS#3 (4)OUT_DIS#4 (12)OUT_DIS#12 (8)OUT_DIS#8 TB (10)OUT_DIS#10 (1N)PW (1)OUT_DIS#1 (9)OUT_DIS#9 (1L+)PW (5)OUT_DIS#5 (13)OUT_DIS#13 (15)OUT_DIS#15 (2)OUT_DIS#2 (11)OUT_DIS#11 (6)OUT_DIS#6 (7)OUT_DIS#7 (14)OUT_DIS#14 (16)OUT_DIS#16
Profondeur	47,5 mm
Hauteur	141,5 mm
Largeur	125 mm
Poids	0,284 kg

Environnement

Certifications Du Produit	CSA UL FM class 1, division 2
Tenue Aux Décharges Electrostatiques	4 kV contact conformément à CEI 801-2 8 kV dans l'air conformément à CEI 801-2
Tenue Aux Champs Electromagnétiques Rayonnés	10 V/m 80...1000 MHz conformément à CEI 801-3
Température De Fonctionnement	0...60 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...85 °C
Humidité Relative	95 % sans condensation
Altitude De Fonctionnement	<= 5000 m

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9 cm
Largeur De L'Emballage 1	18 cm
Longueur De L'Emballage 1	25,5 cm
Poids De L'Emballage 1	494 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	30 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	2,964 kg
Type D'Emballage 3	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 3	48

Hauteur De L'Emballage 3	60 cm
Largeur De L'Emballage 3	80 cm
Longueur De L'Emballage 3	48 cm
Poids De L'Emballage 3	23,712 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓

Sans Mercure

✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie