



Modicon Momentum - Modbus Plus communication adaptor

170NEF16021

- ! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2014
- ! Fin de service le: 22 janv. 2021

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principal

Gamme De Produits	Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
Fonction Produit	Adaptateur de communication Modbus Plus
Automate Gestionnaire De Bus	Compact 984 Quantum
Type De Structure	Industriel
Protocole Du Port Communication	Modbus Plus
Méthode D'Accès	Token Bus Poste à poste
Vitesse De Transmission	1 Mbit/s
Support De Transmission Du Médium	Paire torsadée

Complémentaire

Redondance	Oui
Topologie	Multipoint, connexion d'appareil par extension ou câble de dérivation
Nombre De Périphériques Par Segment	0...31 par segment 0...63 tous segments
Distance Maximale Entre Les Appareils	5000 m avec répéteur
Format Des Données	984
État Défaillant	Valeur de maintien Valeur de l'échelle Forçage à l'état nul Secours à zéro
Alimentation	Depuis la base d'E/S
Marquage	CE
Signalisation Locale	Module alimenté ou en communication (MB + ACT): 1 LED (vert) Erreur de communication réseau A (ERR A): 1 LED (rouge) Erreur de communication réseau B (ERR B): 1 LED (rouge)
Raccordement Électrique	1 connecteur SUB-D 9 pour la connexion du réseau Modbus Plus 1 connecteur SUB-D 9 pour le réseau Modbus Plus redondant

Environnement

Certifications Du Produit	CSA UL
Traitement De Protection	TC
Tenue Aux Décharges Electrostatiques	4 kV contact conformément à CEI 801-2 8 kV dans l'air conformément à CEI 801-2

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Tenue Aux Champs Électromagnétiques Rayonnés	10 V/m 80...1000 MHz conformément à CEI 801-3
Température De Fonctionnement	0...60 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...85 °C
Humidité Relative	95 % sans condensation
Altitude De Fonctionnement	<= 5000 m

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	18,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	26,0 cm
Poids De L'Emballage 1	214,0 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	2
Hauteur De L'Emballage 2	15 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	854,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------