

Fiche Produit

Spécifications



8910DPA definite purpose contactor, 30 A, 4P, 277 V 60 Hz coil, open, 2 NO and 2 NC

8910DPA34V04Y392

! La production de ce produit a été arrêtée le: 20 oct. 2020

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principal

Fonction Produit	Definite Purpose Contactor
[In] Courant Nominal	30 A
Nombre De Pôles	4P
Composition Des Pôles	2F+2O
Gamme De Produits	DPA

Complémentaire

Puissance Moteur Hp	2 hpà 115 V AC, monophasé 5 hpà 230 V AC, monophasé 10 hpà 230 V AC, 3 phases 15 hpà 460 V AC, 3 phases 20 hpà 575 V AC, 3 phases
Courant Nominal Du Rotor Bloqué	150 Aà 460 V AC 120 Aà 575 V AC 180 Aà 277 V AC
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	600 V AC
Tension Circuit De Commande	277 V ACà 60 Hz
Nombre De Phases Réseau	3 phases
Raccordement Électrique	Bornes à connexion rapide Binder head

Environnement

Certifications Du Produit	UL recognized CSA
---------------------------	----------------------

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.