


Fiche Produit

Spécifications



BORNE À VIS, TERRE PROTECTRICE, 2 POINTS, 2,5 MM², VERT-JAUNE

NSYTRV22PE

Principal

Gamme	Linergy
Nom Du Produit	Linergy TR
Fonction Produit	Bornier
Nom Abrégé De L'Appareil	TRV
Type De Bornier	Conducteur de protection
Nombre De Points Multiples De Connexion	1
Mode D'Installation	Encliquetable
Section Nominale	2,5 mm²
Longueur	47,7 mm
Couleur	Vert jaune
Quantité Par Lot	Lot de 50

Complémentaire

Largeur	5,2 mm
Hauteur	47,5 mm
Mode De Raccordement	1 bornes à vis: en amont 1 bornes à vis: en aval
Nombre De Connexions	2
Position Du Raccordement	Latérale
Nombre D'Entrée Mesure	2
Section De Câble	0,14...4 mm², rigide 0,2...2,5 mm², souple avec 0,14...4 mm², souple sans
Couple De Serrage	0,5...0,6 N.m
Longueur De Dénudage Des Fils	9 mm
Type D'Outil	Raccordement: tournevis Déconnection: tournevis
Matière	Polyamide 6/6: boîtier isolant
Perte Diélectrique	0,01 à 1 MHz conformément à CEI 60250 0,01 à 1 MHz conformément à VDE 0303-T4
Constante Diélectrique	3,7 à 1 MHz
Résistivité	10000 MΩ.m conformément à CEI 60093 10000 MΩ.m conformément à VDE 0303-T30

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Résistance De Surface	1000 GΩ conformément à CEI 60093 1000 GΩ conformément à VDE 0303-T30
Résistance À Ramper	500 CTI (> 400 kB) conformément à CEI 60093 500 CTI (> 400 kB) conformément à VDE 0303-T30
Tenue À La Flamme	V0, épaisseur 0,8 mm conformément à UL 94
Poids	11,58 g
Compatibilité De Gamme	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Accessoires Associés	Enveloppes Spacial

Environnement

Certifications Du Produit	GL CSA cURus LR DNV IEC-Ex VDE ATEX EAC
Tenue Diélectrique	1000 V conformément à CEI 60243-1
Température De Fonctionnement	-40...130 °C conformément à CEI 60216-1 -40...130 °C conformément à VDE 0304-T21

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	0,700 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,800 cm
Longueur De L'Emballage 1	5,000 cm
Poids De L'Emballage 1	11,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	50
Hauteur De L'Emballage 2	5,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	6,800 cm
Longueur De L'Emballage 2	25,200 cm
Poids De L'Emballage 2	593,000 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	900
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	11,160 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓

Sans Mercure

✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

✓

Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises