Fiche Produit

Spécifications

Circuit breaker, PowerPacT Q, 100A, 2 pole, 240VAC, 10kA, lugs, thermal magnetic, 80%

QBL22100

Principal

Gamme	PowerPact
Nom Du Produit	PowerPact Q
Fonction Produit	Disjoncteur
Fonction De L'Appareil	Distribution

Complémentaire

[In] Courant Nominal	100 A
Nombre De Pôles	2P
Type De Commande	Poignée de manoeuvre
Codification Du Pouvoir De Coupure	B
Pouvoir De Coupure	10 kAà 120/208 V AC 50/60 Hz conformément à UL 10 kAà 240 V AC 50/60 Hz conformément à UL
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	240 V AC 50/60 Hz conformément à UL
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	8 kV conformément à UL
Technologie De Déclencheur	Thermique-magnétique
Courant De Déclenchement Magnétique	2400 A
Courant De Maintien Magnétique	1200 A
Courant Nominal Continu	80 %
Catégorie D'Emploi	A
Mechanical Durability	1000 cycle loaded 5000 cycle sans charge
Signalisation Locale	1 indicateur de déclenchement (vert)
Mode D'Installation	Montage de l'unité (cosse)
Support De Montage	Cosse
Raccordement Électrique	Cosses, charge Cosses, ligne
Couple De Serrage	28 N.m pour 25…150 mm² (AWG 4...300 kcmil)
Longueur De Dénudage Du Fil D'Alimentation	22 mm
Hauteur	164,34 mm
Largeur	76,20 mm
Profondeur	99,82 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Application Du Disjoncteur	HACR rated

Environnement

Normes	UL CSA NEMA NOM-003-SCFI-2000
Certifications Du Produit	UL CSA NOM
Température De Fonctionnement	40…70 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	11,7 cm
Largeur De L'Emballage 1	16,3 cm
Longueur De L'Emballage 1	24,9 cm
Poids De L'Emballage 1	1,53 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO_2.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

En savoir plus sur Green Premium >

Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >

Transparence

RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Sans Pvc	
Produit Sans Halogènes	

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises