

Fiche Produit

Spécifications



Circuit breaker, PowerPacT Q, 150A, 2 pole, 240VAC, 10kA, lugs, thermal magnetic, 80%

QBL22150

Principal

Gamme	PowerPact
Nom Du Produit	PowerPact Q
Fonction Produit	Disjoncteur
Fonction De L'Appareil	Distribution

Complémentaire

[In] Courant Nominal	150 A
Nombre De Pôles	2P
Type De Commande	Poignée de manoeuvre
Codification Du Pouvoir De Coupure	B
Pouvoir De Coupure	10 kAà 120/208 V AC 50/60 Hz conformément à UL 10 kAà 240 V AC 50/60 Hz conformément à UL
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	240 V AC 50/60 Hz conformément à UL
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	8 kV conformément à UL
Technologie De Déclencheur	Thermique-magnétique
Courant De Déclenchement Magnétique	2400 A
Courant De Maintien Magnétique	1200 A
Courant Nominal Continu	80 %
Catégorie D'Emploi	A
Mechanical Durability	1000 cycle loaded 5000 cycle sans charge
Signalisation Locale	1 indicateur de déclenchement (vert)
Mode D'Installation	Montage de l'unité (cosse)
Support De Montage	Cosse
Raccordement Électrique	Cosses, charge Cosses, ligne
Couple De Serrage	28 N.m pour 25...150 mm ² (AWG 4...300 kcmil)
Longueur De Dénudage Du Fil D'Alimentation	22 mm
Hauteur	164,34 mm
Largeur	76,20 mm
Profondeur	99,82 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Application Du Disjoncteur	HACR rated
----------------------------	------------

Environnement

Normes	UL CSA NEMA NOM-003-SCFI-2000
Certifications Du Produit	UL CSA NOM
Température De Fonctionnement	40...70 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	11,684 cm
Largeur De L'Emballage 1	15,748 cm
Longueur De L'Emballage 1	25,4 cm
Poids De L'Emballage 1	1,52 kg
Type D'Emballage 2	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 2	729
Hauteur De L'Emballage 2	101,6 cm
Largeur De L'Emballage 2	101,6 cm
Longueur De L'Emballage 2	121,92 cm
Poids De L'Emballage 2	1167,546 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)

✓ Sans Pvc

✓ Produit Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises