


Fiche Produit

Spécifications



"Zelio Relay - 1 phase ssrelais 48vdc 10 0ma 24vdc"

SSL1D101BD

Principal

Gamme De Produits	Relais statique Harmony
Fonction Produit	Relais statique jusqu'à 10 A
Nom Abrégé De L'Appareil	SSL
Nombre De Phases Réseau	Monophasé
Output Switching Mode	Commutation CC

Complémentaire

Support De Montage	Socle
[In] Courant Nominal	0,1 A
Tension De Sortie	1 à 48 V DC
Tension Circuit De Commande	16 à 30 V c.c.
Déséquilibre De Capacité	1,5 pF #N/A
Tension De Commutation Minimale	16 V c.c. marche
Tension De Coupure Maximale	9 V c.c. arrêt
Limites Du Courant D'Entrée	5 mA
Impédance D'Entrée	3500 Ohm
Type De Sortie Statique	Commutation CC Sortie transistor
Courant De Charge	0,001...0,1 A
Surtension Transitoire	60 Vcc
Fréquence De Fonctionnement Maximale	500 Hz
Courant De Pointe	0,3 A pour 10 ms
Chute De Tension Maximale	<1 V en marche
Courant De Fuite Maximum	0,001 mA arrêt
Temps De Réponse	0,02 ms (marche) 0,13 ms (arrêt)
Catégorie De Surtension	III
Largeur	5 mm
Hauteur	28 mm
Profondeur	15 mm
Poids	0,0041 kg

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Environnement

Tenue À La Flamme	V0 conformément à UL 94
Tenue Diélectrique	3750 V pour entrée/sortie
Degré De Pollution	2
Certifications Du Produit	CSA UL
Marquage	CE
Température De Fonctionnement	-20...80 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-20...85 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	0,700 cm
Largeur De L'Emballage 1	2,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	37,000 cm
Poids De L'Emballage 1	4,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	0,700 cm
Largeur De L'Emballage 2	2,500 cm
Longueur De L'Emballage 2	37,000 cm
Poids De L'Emballage 2	62,000 g
Type D'Emballage 3	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 3	1080
Hauteur De L'Emballage 3	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	15,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	5,684 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)