

Fiche Produit

Spécifications



"Advantys STB - 115 230vac out 2pt kit"

STBDAO8210K

Principal

Gamme De Produits	Solution d'E/S distribuées Modicon
Fonction Produit	Kit de sortie numérique standard
Composition Du Kit	STBXTS1100, connecteur de type à vis 5 bornes Module STBDAO8210 STBXTS2110, 5 connecteurs à ressort de bornier Base STBXBA2000
Nombre Sorties Numériques	2
Type De Sortie Tor	Triac
Tension De Sortie Tor	115...230 V
Type De Tension Entrée Tor	C.a.

Complémentaire

Courant De Sortie Tor	1000 mA 60 °C 2000 mA 30 °C
Logique De Sortie Numérique	Positif ou négatif
Tension De Sortie	20...265 V c.a.
Tension Absolue Maximale	300 V 10 s 400 V 20 ms
Temps De Réponse	10 ms de hors circuit à en circuit 10,5 ms de en circuit à hors circuit
Remplacement À Froid	Oui
Echange À Chaud	Oui pour NIM standard
Etat De Repli	Statut 0 NIM de base Configurable par l'utilisateur NIM standard
Type De Protection	Protection des sorties contre les pics varistance et circuit RC
Isolement Entre Canaux Et Bus Logique	1780 V pendant 1 minute
Courant De Fuite Maximum	2 mA à phase 0 115 V 2,5 mA à phase 0 230 V
Courant De Pointe	20 A 40 ms 30 A 20 ms
Charge Minimum	5 mA
Remise À Zéro	Réinitialisation manuelle ou automatique défaut COM
Accessoires Associés	Embase E/S STBXBA2000 Module d'alimentation STBPDT2100/2105
Alimentation	Module distribution de puissance
Consommation Électrique	45 mAà 5 V DC pour bus logique

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Marquage	CE
Catégorie De Surtension	II
Led D'État	1 LED (vert) état du module (RDY) 1 DEL par canal (vert) état canal (OUT1 à OUT2) 1 LED (rouge) erreur module (ERR)
Hauteur	18,4 mm
Profondeur	70 mm
Largeur	128,3 mm
Poids	0,125 kg

Environnement

Normes	CEI 61131-2
Certifications Du Produit	UL CSA FM class 1, division 2
Degré De Pollution	2 conformément à CEI 60664-1
Altitude De Fonctionnement	<= 2000 m
Degré De Protection Ip	IP20 conformément à IEC 61131-2 class 1
Température De Fonctionnement	0...60 °C (sans)
Température De Fonctionnement	32...140 °F sans
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...85 °C sans
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...185 °F sans
Humidité Relative	95 % à 60 °C sans condensation
Tenue Aux Vibrations	3 gnà 58...150 Hz sur profilé symétrique 35x7,5mm 5 gnà 58...150 Hz sur profilé symétrique 35x15mm +/-0,35 mmà 10...58 Hz
Tenue Aux Chocs Mécaniques	30 gn pour 11 ms conformément à IEC 88 reference 2-27

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,7 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	13,0 cm
Poids De L'Emballage 1	142,0 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	28
Hauteur De L'Emballage 2	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	3,976 kg
Type D'Emballage 3	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 3	448
Hauteur De L'Emballage 3	60,0 cm

Largeur De L'Emballage 3	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	448,0 cm
Poids De L'Emballage 3	63,616 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure	
 Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.