

Fiche Produit

Spécifications



Starter, Tesys N Starters, non reversing, 3P, 3phase, 45A, 600VAC, NEMA size 2, 120 VAC 60 Hz coil, open, Motor Logic SSOLR

T36DN13G7

Principal

Produit	Starter
Gamme De Produits	TeSys N
Courant Nominal	45 A
Certifications	listé UL CSA
Control Circuit Type	Common control circuit
Enclosure Type	Not rated (open device)
Auxiliary Contacts	1F+1O
Horsepower Rating	10 HPà 200 V AC 15 HPà 230 V AC 25 HPà 460 V AC 25 HPà 575 V AC
Nombre De Pôles	3P
Phase	3 phases
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Nema Size	2
Control Circuit Voltage	120 V AC
Starter Type	Non réversible
Electrical Connection	Borniers à vis-étrier
Overload Type	État solide Motor Logic classe 10/20 15...45 A

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Poids De L'Emballage 1	3,674 kg

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach	
	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach		Déclaration REACH
Directive Rohs Ue		Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine		Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.