

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE 



TeSys NEMA Sz 5 open starter, 3P, 240 VAC

T36GN13U7

 La production de ce produit a été arrêtée le: 20 oct. 2020

 Ce produit n'est plus fabriqué.

Principal

Produit	Starter
Gamme De Produits	TeSys N
Courant Nominal	270 A
Certifications	listé UL CSA
Control Circuit Type	Common control circuit
Enclosure Type	Not rated (open device)
Auxiliary Contacts	1 "F"
Horsepower Rating	75 HPà 200 V AC 100 HPà 230 V AC 200 HPà 460 V AC 200 HPà 575 V AC
Nombre De Pôles	3P
Phase	3 phases
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Nema Size	5
Control Circuit Voltage	240 V AC
Starter Type	Non réversible
Electrical Connection	Cosses commandé séparément
Overload Type	État solide Motor Logic classe 10/20 90...270 A

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach	
	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Directive Rohs Ue		Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine		Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.