

# Fiche Produit

Spécifications



## HomeLine Loadcentre 1PH 125A 24CCT MAIN BREAKER

CHOM1224M125GC

! La production de ce produit a été arrêtée le: 5 oct. 2021

! Fin de service le: 31 oct. 2021

! Ce produit n'est plus fabriqué.

### Principal

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Gamme De Produits              | Homeline                |
| Fonction Produit               | Tableau de distribution |
| [In] Courant Nominal           | 125 A                   |
| [Ue] Tension Assignée D'Emploi | 120/240 V AC            |
| Mode D'Installation            | Montage au mur          |
| Courant De Court-Circuit       | 22 kA                   |

### Complémentaire

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Raccordement Électrique         | Cosses                                 |
| Jauge Awg                       | AWG 6...AWG 2/0 aluminium / cuivre     |
| Type De Tableau De Distribution | Disjoncteur principal                  |
| Nombre D'Espaces                | 12                                     |
| Nombre De Circuits              | 24                                     |
| Nbre Coupe-Circuit Tandem       | 12                                     |
| Nombre De Phases Réseau         | Monophasé                              |
| Type De Couverture              | Combination flush/surface cover        |
| Composition De L'Appareil       | Grounding bar included (not installed) |
| Configuration Du Câblage        | Type 3 fils avec neutre                |
| Matière                         | Tin plated aluminium: jeu de barres    |
| Matière Du Boîtier              | Feuille d'acier soudé                  |
| Cover Colour                    | Blanc                                  |
| Numéro De Boîtier               | 6                                      |

### Environnement

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Certifications Du Produit     | CSA                |
| Tenue À L'Environnement Nema  | NEMA 1 (intérieur) |
| Température De Fonctionnement | -5 °C<br>40 °C     |

### Emballage

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Type D'Emballage 1 | PCE |
|--------------------|-----|

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1         |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 14,224 cm |
| Largeur De L'Emballage 1       | 40,894 cm |
| Longueur De L'Emballage 1      | 52,07 cm  |
| Poids De L'Emballage 1         | 9,235 kg  |

## Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence   RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions   [Oui](#)  
Rohs

## Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                             |
| Directive Rohs Ue      | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                               |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                             |
| Profil De Circularité  | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                          |