

# Fiche Produit

Spécifications



## HOMELINE CIRCUIT BREAKER 120V 40A 1P

CHOM140

### Principal

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Gamme De Produits              | Homeline              |
| Fonction Produit               | Disjoncteur miniature |
| [In] Courant Nominal           | 40 A                  |
| [Ue] Tension Assignée D'Emploi | 120/240 V AC          |
| Mode D'Installation            | Connecter             |
| Description Des Pôles          | 1P                    |
| Courant De Court-Circuit       | 10 kA                 |
| Type De Disjoncteur            | Standard              |
| Application Du Disjoncteur     | HACR rated            |
| Raccordement Électrique        | Borniers à vis-étrier |

### Complémentaire

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Nombre D"Écarts Requis | 1                                |
| Jauge Awg              | AWG 8...AWG 2 aluminium / cuivre |

### Environnement

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Certifications Du Produit     | CSA   |
| Température De Fonctionnement | 40 °C |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1         |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 2,54 cm   |
| Largeur De L'Emballage 1       | 7,87 cm   |
| Longueur De L'Emballage 1      | 7,62 cm   |
| Poids De L'Emballage 1         | 0,15 kg   |
| Type D'Emballage 2             | CAR       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 100       |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 26,67 cm  |
| Largeur De L'Emballage 2       | 17,78 cm  |
| Longueur De L'Emballage 2      | 41,91 cm  |
| Poids De L'Emballage 2         | 16,415 kg |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

## Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

## Performances en matière de bien-être

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions  
Rohs [Oui](#)

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conforme](#)  
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)